

# ÜBERSICHT SFB LEITUNGEN 03-2022

## GERÄTEANSCHLUSSLEITUNGEN

Länge [m]	Typenbezeichnung	Teile-Nr.	SFB-Anschluss / für Gerät
<b>8-pol M12 Geräteanschlussleitungen (M12 - M12)</b>			<b>Verwendung</b>
0,25	V-SK8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4-69	103014812	Die meisten KAS-Sicherheitsschaltgeräte mit einem 8 Pol M12-Stecker. Z. B. folgende Geräte: - RSS 36, RSS 16 - CSS 180, CSS 30S - AZM 300, AZM 201, MZM 100 - AZM 40, AZM 400 - AZM 161-FB, AZM 170-FB - AZM 150-ST - BDF 200-FB, BDF 100 NH(K) - PSS 2x6 x12-ST, PSS 3x6 x12-ST
0,5	V-SK8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4-69	101217786	
1,0	V-SK8P-M12-S-G-1M-BK-2-X-A-4-69	101217787	
1,5	V-SK8P-M12-S-G-1,5M-BK-2-X-A-4-69	101217788	
2,5	V-SK8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69	101217789	
3,5	V-SK8P-M12-S-G-3,5M-BK-2-X-A-4-69	103013428	
5,0	V-SK8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69	101217790	
7,5	V-SK8P-M12-S-G-7,5M-BK-2-X-A-4-69	103013429	
10,0	V-SK8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69	103013125	
15,0	V-SK8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69	103038984	
20,0	V-SK8P-M12-S-G-20M-BK-2-X-A-4-69	103038566	
30,0	V-SK8P-M12-S-G-30M-BK-2-X-A-4-69	103038567	
<b>8-pol M8 zu M12 Geräteanschlussleitungen (M8 - M12)</b>			<b>Verwendung</b>
0,3	V-SK8P-M12/M8-S-G-0,3M-BK-2-X-A-4	103009832	Nur für RSS 260 !
0,5	V-SK8P-M12/M8-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4	103009917	
1,0	V-SK8P-M12/M8-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4	103014813	
2,0	V-SK8P-M12/M8-S-G-2M-BK-2-X-A-4	103003645	
3,0	V-SK8P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4	103014814	
5,0	V-SK8P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4	103014815	
<b>4-pol M8 zu M12 Geräteanschlussleitungen (M8 - M12)</b>			<b>Verwendung</b>
3,0	V-SK8P/4P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4	103041720	Nur für: - BNS 260-02Z-ST... - BNS 36-02Z-ST...
5,0	V-SK8P/4P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4	103041721	
7,5	V-SK8P/4P-M12/M8-S-G-7,5M-BK-2-X-A-4	103041722	

## ADAPTER-ANSCHLUSSLEITUNGEN

Länge [m]	Typenbezeichnung	Teile-Nr.	SFB-Anschluss / für Gerät
<b>8-pol zu 4-pol M12 Geräteanschlussleitungen</b>			<b>Verwendung</b>
2,5	VFB-SK8P/4P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4	103032864	Elektronische Sicherheitssensoren mit 4-pol M12-Stecker (AIDA konform)
5,0	VFB-SK8P/4P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4	103032865	
<b>Y-Adapterleitung für SCHMERSAL BWS</b>			<b>Verwendung</b>
1,0	SFB-Y-SLCG-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4	103032867	- SLC/SLG 440
1,0	SFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4	103032866	- SLC/SLG 440-COM, SLB 440
<b>Muting Adapterleitung für SLCG 445</b>			<b>Verwendung</b>
5,0	VFB-SK8P-M12-MCU02-S-G-5M-BK-2-X-A-4	103042063	- Anschluss MCU02 an SFB

## SPANNUNGSVERSORGUNGSLEITUNGEN

Länge [m]	Typenbezeichnung	Teile-Nr.	SFB-Anschluss / für Gerät
<b>M12-Power Anschlussleitung (offenes Ende - Kupplung)</b>			<b>Verwendung</b>
5,0	A-K4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4	103013430	SFB Power-Anschluss, Leitung vom Netzteil zur SFB
10,0	A-K4P-M12P-S-G-10M-BK-2-X-T-4	103013431	
20,0	A-K4P-M12P-S-G-20M-BK-2-X-T-4	103038975	
30,0	A-K4P-M12P-S-G-30M-BK-2-X-T-4	103038976	
<b>M12-Power Verbindungsleitungen (Stecker - Kupplung)</b>			<b>Verwendung</b>
0,3	V-SK4P-M12P-S-G-0,3M-BK-2-X-T-4	103038977	SFB Power-Verbindung, Power-Leitung zwischen zwei SFBs
0,5	V-SK4P-M12P-S-G-0,5M-BK-2-X-T-4	103025138	
1,5	V-SK4P-M12P-S-G-1,5M-BK-2-X-T-4	103025136	
3,0	V-SK4P-M12P-S-G-3M-BK-2-X-T-4	103013432	
5,0	V-SK4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4	103013433	
7,5	V-SK4P-M12P-S-G-7,5M-BK-2-X-T-4	103013434	
10,0	V-SK4P-M12P-S-G-10M-BK-2-X-T-4	103038978	
15,0	V-SK4P-M12P-S-G-15M-BK-2-X-T-4	103038979	

## FELDBUS-LEITUNGEN

Länge [m]	Typenbezeichnung	Teile-Nr.	SFB-Anschluss / für Gerät
<b>RJ-45 - M12 ETHERNET-Leitungen (RJ45 - M12)</b>			<b>Verwendung</b>
5,0	AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-5M-GN-2-X-D-1	103013435	SFB Ethernet-Anschluss, Ethernet-Leitung vom Switch oder der Steuerung zur SFB
7,5	AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1	103013436	
10,0	AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-10M-GN-2-X-D-1	103013437	
20,0	AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-20M-GN-2-X-D-1	103038980	
<b>M12 - M12 ETHERNET-Leitungen (M12 - M12)</b>			<b>Verwendung</b>
0,3	VIE-SS4P-M12-S-G-0,3M-GN-2-X-D-1	103038981	SFB Ethernet-Verbindung. Ethernet-Leitung zwischen zwei SFBs
1,5	VIE-SS4P-M12-S-G-1,5M-GN-2-X-D-1	103038982	
3,0	VIE-SS4P-M12-S-G-3M-GN-2-X-D-1	103013438	
5,0	VIE-SS4P-M12-S-G-5M-GN-2-X-D-1	103013439	
7,5	VIE-SS4P-M12-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1	103013440	
10,0	VIE-SS4P-M12-S-G-10M-GN-2-X-D-1	103038983	

