



M2S 015-11Y-M20

- 3 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- 2 Kontakte
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (Grundgerät)
- mit vergrößertem Nachlauf
- Betätiger mit eingelassener Kugel aus nichtrostendem Stahl

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 08.07.2024, 16:28