



AZM 415-11/11XPKRS 24VAC/DC

- einstellbare Kugelrastung bis 400 N
- problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem
- 2 Schalter in einem Gehäuse
- Ex-Version erhältlich
- Hilfsentriegelung
- 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Metallgehäuse
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- robuste Ausführung
- hohe Lebensdauer
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Schraubklemmenanschluss

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Generiert am: 22.06.2025, 10:44