



MAF 330-11Y-996

- mit Kunststoffstab Ø 6mm
- Metallgehäuse
- hohe Lebensdauer
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (Grundgerät)
- geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- silikonfrei
- bewährt im Kraftwerkseinsatz
- in alle Richtungen auslenkbar
- Elastizität der Feder nimmt Schaltwege auf, die den maximalen Schaltwinkel von 15° überschreiten

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 12.09.2024, 04:36