



AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

- einstellbare Kugelrastung bis 400 N
- problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem
- 2 Schalter in einem Gehäuse
- Ex-Version erhältlich
- Notensperrung
- 162 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Metallgehäuse
- Fehlschließ sichere Zuhaltung
- robuste Ausführung
- hohe Lebensdauer
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Schraubklemmenanschluss

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.01.2025, 21:13