



AZM40Z-ST-1P2P (Test)

- Kleine, flache Bauform
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- hohe Zuhaltkraft 2000 N
- Rastkraft 40 N
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- Individuell codierte Varianten mit Codierstufe hoch gemäß ISO 14119
- Nur eine Ausführung für Dreh- und Schiebetüren
- Betätiger kann Zuhaltung stufenlos innerhalb eines 180° Winkels anfahren.
- Symmetrischer Anbau, beidseitig anschraubbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.06.2024, 15:53