



## PS215-T11-H232-T

- temperaturbeständig bis -40°C
- mit Messingrolle
- Hebellänge 28 mm
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Metallgehäuse
- Bauform nach EN 50047
- mit LED erhältlich

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 11.02.2025, 10:29