



BP408

- kompakte Bauform
- Baumustergeprüfte Sicherheitsschaltung nach EN 81-20/50
- Schnittstellen: CANopen Lift, USB, Ethernet, RS 485 (DCP) und RS 232
- Einsetzbar sowohl für Seil- als auch für Hydraulikanlagen
- hoch entwickelter, an Kundenanforderungen adaptierbarer Gruppenalgorithmus ohne übergeordneten Rechner
- unterstützt alle Arten von Schacht- und Kabinentüren
- unterstützt absolute Kopiersysteme (Linear- und Drehgeber)
- unterstützt sichere Positionsauswertungen (PSU)
- Software mit umfangreichen Funktionen
- Für alle Einbauorte geeignet; auch für die Türzarge
- 16 Programmierbare Ein-/Ausgänge: 8 Eingänge / 8 Ausgänge

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.01.2025, 08:36