



## WKSC52

- ohne Sperrhülse
- 4 Kontakte
- Einbautiefe 57 mm
- 4 Schaltstellungen
- Einbaudurchmesser Ø 30,5 mm
- Befestigung Montageflansch
- bis 10 mm Frontplattendicke

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 17.05.2025, 00:38