



AZM 415-11/11ZPK14H 24VAC/DC

- einstellbare Kugelrastung bis 400 N
- problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem
- Prinzipverschiedene Betätigung der Schalteinsätze
- Geeignet bis Steuerungskategorie 4
- Die Position der Schutzeinrichtung kann abgefragt werden
- Betätiger federnd
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- Metallgehäuse
- Fehlschließ sichere Zuhaltung
- robuste Ausführung
- hohe Lebensdauer
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Schraubklemmenanschluss

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 17.10.2024, 09:03