



AZM190-11/01RK-24VAC

- Hilfsentriegelung
- Kunststoffgehäuse
- hohe Lebensdauer
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Anfahrkopf 4 x 90° drehbar
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Anschlussraum
- Schmale Bauform, besonders für die Anbringung an Drehtüren, Aluminiumprofilen und Umzäunungen geeignet
- Verschlussmechanismus gegen das Eindringen von Schmutz
- Schraubklemmenanschluss

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 18.10.2025, 13:51