



DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT

- Mit Türgriffbeleuchtung und Leuchttaster
- Anschlussleitung mit Stecker M12, 8-polig, 0,25 m
- Schutzart IP65 / IP67
- Maschinenzustand direkt am Türgriff erkennbar
- Türgriff im ergonomischen Design
- Kombinierbar mit Sicherheitszuhaltung AZM40 oder Sicherheitssensor RSS260
- Alternativ auch ohne Sicherheitsschaltgerät einsetzbar
- Für links oder rechts angeschlagene Schutztüren

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.10.2025, 06:18