



AZM 415-11/11ZPK14H 24VAC/DC

- Retención regulable hasta 400 N
- Apertura sin problemas de puertas sometidas a trabajos duros Mediante sistema de manivela de campana
- Dos interruptores con accionamiento separado
- Adecuado para alcanzar la categoría 4
- La condición del dispositivo de protección puede ser controlada
- Accionador asistido por resorte
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- Caja metélica
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Diseño robusto
- Larga vida
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Terminales a tornillo

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/4/2025 20:18