FICHA TÉCNICA





SLC440AS-ER-1050-30

- Resolución 30 mm
- Alcance 0,3 m ... 10 m
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Altura de campo de protección 170 mm 1770 mm
- Funciones de supresión (blanking) parametrizables
- Luz de estado integrada

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, N^{o} 12, 08800 Vilanova i la Geltrú Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores. Generado a 22/10/2025 6:28