



SCH-PV-300X600-3CHP-KIT

- Spanning: 100-240 VAC
- Vermogen: 34 W
- Led: 192x Epistar 2835
- 3 Kleuren wit selecteerbaar
- CRI: Wit 3000/4000/500K +/- 100K; RA>85
- Stralingshoek-Lumen Flux: 120° /2900Lm
- Efficiëntie: : > 80%
- Branduren: 50000U/H
- Afmetingen: 295x595x11mm
- Adapter: Meanwell 1050mA ; 11-33 VDC
- Kader led paneel 300x600x25 mm, geanodiseerd aluminium
- Inclusief vijzen, dubbelzijdige tape; ; voorgesmonteerd

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generereerd op 10/02/2025 04:24