



MZM 100 ST-AS REMAP-DU

- driftsspenning
- Vernelås overvåket
- Permanent magnet
- Nøkkelsbryter med lås
- Plast bryterhus
- Integrert AS-grensesnitt
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Magnetisk forrigling med innovativt og unikt driftsprinsipp
- Elektronisk kontaktfritt, kodet system,
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Automatisk forriging
- Sensortechnologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
- Intelligent diagnose

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 02.05.2024, 15:12