



MZM 100 ST2-SD2PRE-A

- Vernelås overvåket
- Stikkontakt M12, 8-polet
- driftsspenning
- seriell diagnostisk utgang
- Automatisk forriging
- Magnetisk forrigling med innovativt og unikt driftsprinsipp
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Plast bryterhus
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og $\pm 1,5$ mm horisontalt
- Intelligent diagnose
- Selvovervåkende seriekabling

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 28.01.2025, 07:38