



ZV14H 256-11Z-1058

- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Snappfeste med konstant kontakttrykk opp til brytepunktet
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 20.10.2025, 19:47