



## EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

- Ex-Strefa 22
- Obudowa metalowa
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Siła ryglująca 3500N
- 2 wyłączniki w jednej obudowie
- regulowalny zatrząsk kulkowy do 400 N
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- Łatwe otwarcie naprężonych drzwi dzięki zastosowaniu dźwigni kątowej
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 16.03.2025, 13:31