



Z4VH 332-11Y-RMS

- invólucro metálico
- grande escolha em elementos de actuação
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90°
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- ampla capacidade de abertura do contacto
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- Contactos maciços de prata, revestidos com ouro
- Memória (reserva) magnética - sistema de acção rápida
- Sistema de contactos separados do sistema de acção rápida, por isso o ponto de actuação é constante, independente da queima do contacto
- Desenho de acordo EN 50041
- Actuador regulável em passos de 10°

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 14/01/2025, 16:12