



PS116-T12-LR200-N200

- Kabel podłączony fabrycznie prawe, 2 m
- Wolno przełączające 1 Zestyk normalnie otwarty (NO) / 2 Zestyk normalnie zamknięty (NC)
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z rolką z tworzywa sztucznego
- Długość regulowana w krokach co 2 mm
- Kąt dźwigni ustawiany w krokach co 15°
- Głowicę można obracać o 8 x 45°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 13.02.2025, 10:58