



## T2C 441-11Y-1276-2

- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- z blokowaniem w pozycji końcowej
- Głowicę można obracać 4 x 90°
- Zmiana kierunku aktywacji poprzez obrócenie głowicy
- 2 Zestyki
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Dźwignia utwardzana powierzchniowo
- Klasa ochrony IP65

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 04.12.2024, 01:29