



PS215-T02-R201-T

- Resistente contra temperaturas até -40 °C
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Rolete em aço inoxidável Ø 9,5 mm
- invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Capacidade de regulação simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- disponível com LED

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 15/02/2025, 10:27