



## MZM 100 B ST2-SD2PREM-A-2930-DU

- Stickkontakt M12, 8-polig
- låser med spänning
- utgång för serie diagnos
- Automatisk låsning
- Låsbara säkerhetsbrytare med innovativa och unika egenskaper
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Plasthus
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på  $\pm 5$  mm vertikalt och  $\pm 1,5$  mm horisontellt
- Intelligent diagnos
- Självövervakande seriekoppling

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-02-01 20:51