



## **EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D**

- Zona Ex 22
- invólucro metálico
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Força de engate 3500N
- 2 interruptores em um invólucro
- Retenção por esferas regulável até 400 N
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 28/03/2025, 06:48