



## EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

- Ex-zon 22
- metallhus
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Klämkraft 3500N
- 2 brytare i en kapsling
- Inställbar kulsnäpplås 400 N
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Problemfri öppning av dörrar som är utsatta för påkänning
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-02-17 15:56