



## CSS 8-16-2P-E-LST

- Stickkontakt M12, 4-polig
- **NOTERA:** Ej tillgänglig (ersättning; RSS16)
- Plasthus
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Felinriktad aktivering möjlig
- 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
- Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Tidig varning vid arbete nära gränsen för sensors hysteresområde
- Självövervakande seriekoppling av 16 sensorer
- 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-01-12 05:03