



BR Manual de instruções páginas 1 a 8
Original

Conteúdo

1 Sobre este documento

1.1 Função	1
1.2 A quem é dirigido: pessoas tecnicamente especializadas.	1
1.3 Símbolos utilizados	1
1.4 Utilização correta conforme a finalidade	1
1.5 Indicações gerais de segurança	1
1.6 Advertência contra uso indevido	2
1.7 Isenção de responsabilidade	2

2 Descrição do produto

2.1 Código para encomenda	2
2.2 Versões especiais	2
2.3 Descrição e utilização	2
2.4 Dados técnicos	2
2.5 Classificação	3

3 Montagem

3.1 Instruções gerais de montagem.	3
3.2 Montagem dos sensores	3
3.3 Instalação na zona 2: condições especiais	3
3.4 Dimensões	4

4 Ligação elétrica

4.1 Indicações gerais sobre a ligação elétrica	4
--	---

5 Modo de atuação e configurações

5.1 Funções dos LED's	4
5.2 Descrição dos terminais.	4
5.3 Descrição do funcionamento	4
5.4 Ajuste	4

6 Configuração e manutenção

6.1 Teste de funcionamento.	5
6.2 Manutenção	5

7 Desmontagem e descarte

7.1 Desmontagem	5
7.2 Descarte.	5

8 Anexo

8.1 Exemplos de fiação	5
8.2 Configuração inicial	5
8.3 Configuração do sensor	6
8.4 Configuração do atuador	7

9 Equipamento elétrico

9.1 Equipamento intrinsecamente seguro	7
9.2 Equipamento elétrico simples	7
9.3 Normas de instalação	7

10 Declaração de conformidade UE

1. Sobre este documento

1.1 Função

O presente manual de instruções fornece as informações necessárias para a montagem, a colocação em funcionamento, a operação segura bem como a desmontagem do dispositivo de segurança. O manual de instruções deve ser mantido sempre em estado legível e guardado em local acessível.

1.2 A quem é dirigido: pessoas tecnicamente especializadas

Todas as atividades descritas neste manual de operação devem ser executadas somente por pessoal tecnicamente treinadas e autorizadas pelo usuário do equipamento.

Instale e coloque o dispositivo em funcionamento apenas depois de ler e compreender o manual de instruções, bem como ter se familiarizado com as normas de segurança no trabalho e prevenção de acidentes.

A seleção e montagem dos dispositivos, bem como a sua integração na técnica de comando, são vinculados a um conhecimento qualificado da legislação pertinente e requisitos normativos do fabricante da máquina.

1.3 Símbolos utilizados



Informação, dica, nota:

Este símbolo identifica informações úteis adicionais.



Cuidado: A não observação deste aviso de advertência pode causar avarias ou funcionamento incorreto.

Advertência: A não observação deste aviso de advertência pode causar danos em pessoas e/ou na máquina.

1.4 Utilização correta conforme a finalidade

A gama de produtos Schmersal não se destina a consumidores particulares.

Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para assumir funções voltadas para a segurança, como parte integrante de um equipamento completo ou máquina. Está na responsabilidade do fabricante do equipamento ou máquina assegurar o funcionamento correto do equipamento completo.

O dispositivo de parada de emergência pode ser utilizado exclusivamente conforme as considerações a seguir ou para as finalidades homologadas pelo fabricante. Informações detalhadas sobre a área de aplicação podem ser consultadas no capítulo "Descrição do produto".

1.5 Indicações gerais de segurança

Devem ser observadas as indicações de segurança do manual de instruções bem como as normas nacionais específicas de instalação, segurança e prevenção de acidentes.



Outras informações técnicas podem ser consultadas nos catálogos da Schmersal ou nos catálogos online na Internet em products.schmersal.com.

Todas as informações são fornecidas sem garantia. Reservado o direito de alterações conforme o desenvolvimento tecnológico.

Observando-se as indicações de segurança, bem como as instruções de montagem, colocação em funcionamento, operação e manutenção, não são conhecidos riscos residuais.

1.6 Advertência contra uso indevido

! A utilização tecnicamente incorreta ou quaisquer manipulações inadequadas no dispositivo podem promover situações de perigo para pessoas e danos em partes da máquina ou equipamento. Favor observar também as respetivas indicações relacionadas nas normas EN ISO 14119 e EN ISO 13850.

1.7 Isenção de responsabilidade

Não nos responsabilizamos por falhas operacionais ocasionadas por erros de montagem ou pela não observação deste manual de instruções. Também não assumimos nenhuma responsabilidade adicional por danos causados pela utilização de peças sobressalentes ou acessórios não homologados pelo fabricante.

Por motivo de segurança, não é permitido a realização de qualquer reparo, alteração ou modificação efetuada por conta própria, nestes casos o fabricante se exime da responsabilidade pelos danos resultantes.

2. Descrição do produto

2.1 Código para encomenda

Este manual de instruções é válido para os seguintes modelos:

SRB200EXi-1A

! Apenas com a execução correta das modificações descritas neste manual de instruções está assegurada a função de segurança e portanto é mantida a conformidade relativamente à Diretiva de Máquinas.

2.2 Versões especiais

Para as versões especiais que não estão listadas no código de modelo no item 2.1, as especificações anteriores e seguintes aplicam-se de forma análoga, desde que sejam coincidentes com a versão de série.

2.3 Descrição e utilização

O relé de segurança SRB200EXi-1A é um relé cujas entradas de sinal são executadas de modo intrinsecamente seguro, conforme a norma EN 60079-11 (ABNT NBR IEC 60079-11). Como um equipamento de segurança intrínseca correspondente, o SRB pode analisar sensores localizados na zona 2 / 22, 1/21 e deve ser instalado fora da zona sujeita a explosão, numa caixa ou armário de distribuição adequado.

O módulo de relé de segurança SRB200EXi-1A também pode ser utilizado em áreas da zona 2, se instalado num invólucro adequado conforme à norma EN 60079-7 (ABNT NBR IEC 60079-7), EN IEC 60079-15 (ABNT NBR IEC 60079-15) com, no mínimo, o tipo de proteção IP54. Os contactos de relé para a saída de segurança são executados com o tipo de proteção nC, os terminais de ligação para a alimentação com o tipo de proteção nA, e os terminais para a entrada de sinal são executados com o tipo de proteção ib.

A função de segurança é definida como a abertura das saídas 13-14 ao abrir as entradas S11-S12 e/ou S21-S22. O trajeto de corrente relevante para a segurança com os contactos de saída 13-14 cumpre, levando em conta uma análise de valor B10D, os seguintes requisitos (ver também "Especificações nos termos da norma EN ISO 13849-1"):
- Categoria 4 – PL e conforme EN ISO 13849-1
- corresponde SIL 3 conforme IEC 61508 e EN 62061

Para determinar o nível de performance (PL) conforme EN ISO 13849-1 da função de segurança completa (por exemplo, sensor, lógica, atuador), é necessário considerar todos os componentes relevantes.

! Todo o conceito do sistema de controle, em que o componente de segurança é integrado, deve ser validado para as normas pertinentes.

2.4 Dados técnicos
SRB 200EXi-1A como respetivo equipamento associado
Identificação conforme diretiva ATEX:

Table with 2 columns: Identification criteria and values. Rows include identification according to standards, ATEX/IECEx/INMETRO classifications, and applicable standards.

Table with 2 columns: Certification number and values. Rows include certification number and TÜV/IECEx/DNV certifications.

Table with 2 columns: Technical safety data and values. Rows include maximum voltage, inputs, temperature class, voltage, current, power, and separation requirements.

Table with 3 columns: Gas group, II C, and II B. Rows include capacitance, external inductance, and inductance.

Valores de referência de um cabo conforme EN 60079-14 (ABNT NBR IEC 60079-14) (cabo com 2 ou 3 fios):
C ≈ 200 nF/km, L ≈ 1 mH/km (C ≈ 200 pF/m, L ≈ 1 µH/m)

Valores de referência de um cabo com 3 a 6 fios:
C ≈ 400 nF/km, L ≈ 2 mH/Km (C ≈ 400 pF/m, L ≈ 2 µH/m)

Table with 2 columns: Properties and values. Rows include global properties, material of contacts, and mechanical data.

Binário de aperto para os terminais:	0,6 Nm
Terminais removíveis (S/N):	Não
Resistência mecânica:	10 milhão de ciclos de comutação
Vida útil elétrica:	Curva de desaceleração sob consulta
Resistência a impactos:	10g / 11ms
Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6:	10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm

Ambiente

Temperatura ambiente:	-25 °C ... +60 °C
Temperatura para armazenagem e transporte:	-40 °C ... +85 °C
Tipo de proteção:	Invólucro: IP40 Terminais: IP20 Compartimento de montagem: IP54
Distância dielétrica e de fuga:	EN 60664-1: 4 kV/2 (isolamento base), EN 60079-11
Resistência a interferências:	conforme diretiva CEM



Atentar-se às fontes de calor e/ou frio externas.

Dados elétricos

Resistência de contato em estado novo:	máx. 100 mΩ
Consumo de potência:	máx. 3,0 W
Tensão de operação projetada U_e :	24 VDC: -15% / +20%, ondulação residual máx. 10%
Faixa de frequência:	50 Hz / 60 Hz
Proteção da tensão de operação:	fusível interno: - F1: T 50 mA / 250 V - F2: T 100 mA / 250 V

Supervisão ou controle das entradas

Detecção de curto-circuito (S/N):	Sim
Detecção de ruptura do cabo (S/N):	Sim
Detecção de fuga à terra (S/N):	Sim
Número de normalmente abertos:	0
Número de contatos NF:	2
Comprimentos do condutor:	ver dados Ex relevantes
Resistência de condutor:	ver dados Ex relevantes

Saídas

Número de contatos de segurança:	2
Número de contatos auxiliares:	0
Número de saídas de sinalização:	0
Capacidade de comutação dos contatos de segurança:	13-14: máx. 230 V, 3 A resistiva (indutiva com circuito de proteção adequado); mín. 10 V / 10 mA
Capacidade de comutação dos contatos auxiliares:	24 VDC / 2 A
Proteção dos contatos de segurança:	externamente ($I_R = 1000$ A) conforme EN 60947-5-1 fusível 4 A rápido, 3,15 A retardado
Proteção dos contatos auxiliares:	externo ($I_R = 1000$ A) conforme EN 60947-5-1 fusível 2,5 A rápido, 2 A retardado
Categoria de aplicação segundo EN 60947-5-1:	AC-15: 230 V / 3 A; DC-13: 24 V / 3 A

Os dados técnicos citados neste manual são válidos para a operação do aparelho com a tensão operacional de projeto $U_e \pm 0\%$.

2.5 Classificação

Normas:	EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL:	até e
Categoria :	até 4
DC:	99% (alto)
CCF:	> 65 pontos
Valor-PFH:	$\leq 2,00 \times 10^{-8}/h$
SIL:	até 3
Vida útil:	20 anos

Os valores PFH de $2,00 \times 10^{-8}/h$ são válidos para as combinações, listadas na tabela abaixo, de carga de contato (corrente através dos contatos de habilitação) e número de ciclos de comutação (n_{oply}). Com 365 dias de operação por ano e funcionamento 24 horas, resultam para os contatos de relé os tempos de ciclo de comutação listados abaixo (t_{cycle}). Outras aplicações diferentes sob consulta.

Carga de contato	n_{oply}	t_{cycle}
20 %	525.600	1,0 min
40 %	210.240	2,5 min
60 %	75.087	7,0 min
80 %	30.918	17,0 min
100 %	12.223	43,0 min

3. Montagem

3.1 Instruções gerais de montagem

A fixação é executada em modo de fixação rápida para perfis normalizados conforme EN 60715.

Encaixar o invólucro com o lado inferior no perfil em U invertido, ligeiramente inclinado para a frente, e pressionar para cima até engatar.

3.2 Montagem dos sensores

A execução da instalação dos circuitos de segurança intrínseca deve ser efetuada segundo as normas vigentes EN 60079-14 (ABNT NBR IEC 60079-14).



Conforme EN 60079-11 (ABNT NBR IEC 60079-11), devem ser observados os seguintes pontos na instalação: entre os terminais dos circuitos elétricos intrinsecamente seguros deve ser mantida a distância de ≥ 6 mm. Entre os terminais dos circuitos elétricos intrinsecamente seguros e os terminais dos demais circuitos elétricos sem segurança intrínseca, deve ser mantida a distância de ≥ 50 mm. A colocação em funcionamento e instalação devem ser executadas por pessoal especializado e formado para esta actividade.

3.3 Instalação na zona 2: condições especiais

Os dispositivos devem ser instalados em caixas de comutação ou de distribuição que cumpram os requisitos da norma EN 60079-7 (ABNT NBR IEC 60079-7), EN IEC 60079-15 (ABNT NBR IEC 60079-15) com, no mínimo, o tipo de proteção IP54 (ver fig. 1). Para atender à classe de temperatura T5, o dispositivo deve ter um volume livre mínimo de 2.400 cm³.

O dispositivo pode ser instalado e colocado em funcionamento apenas por pessoas que estejam familiarizadas com este manual de instruções, bem como com as normas de segurança laboral e prevenção de acidentes em vigor.

Os circuitos elétricos intrinsecamente seguros do dispositivo (terminais na cor azul clara) podem ser conduzidos em zonas sujeitas a explosão. Aqui deve-se observar para que haja uma separação segura relativamente a todos os circuitos elétricos sem segurança intrínseca.



Não é permitida a conexão e desconexão de ligações de circuitos não intrinsecamente seguros sob atmosfera sujeita a explosão.

O invólucro pode ser limpo apenas com um pano húmido. A vida útil do módulo, relativamente ao tipo de proteção contra ignição „NC“, é de no mínimo 15 anos. **Depois deste período de tempo, o módulo deve ser substituído ou enviado ao fabricante para inspeção!**



As temperaturas ($-25 \text{ °C} \leq T_a \leq +60 \text{ °C}$) indicadas para o módulo referem-se ao volume mínimo da caixa de comutação, de aprox. 2.400 cm³ por SRB. Deve ser mantida uma distância mínima de aprox. 5 cm em relação a outros módulos.




Fig. 1

- a) Caixa de comutação IP54 adequada para instalação na zona 2, de acordo com EN IEC 60079-7 (ABNT NBR IEC 60079-7), EN IEC 60079-15 (ABNT NBR IEC 60079-15)
b) Ar em torno do módulo aprox. 2.400 cm³ (8,25 × 16 × 18,1 cm)
c) Contator (adequado para a zona 2)
d) Terminais (adequados para a zona 2)

Compensação de potencial: ligação dos terminais PA (ver Fig. 2)

A ligação à terra dos circuitos elétricos de modo intrínseco deve ser efetuada de acordo com os requisitos da norma EN 60079-14 (ABNT NBR IEC 60079-14).



Fig. 2

3.4 Dimensões

Todas as medidas em mm.

Dimensões do aparelho (A/L/P): 100 × 22,5 × 121 mm

4. Ligação elétrica

4.1 Indicações gerais sobre a ligação elétrica



A ligação elétrica deve ser efetuada apenas em estado desenergizado e por pessoal técnico autorizado.



Para a segurança elétrica, a proteção contra contato dos equipamentos ligados e portanto conectados eletricamente, bem como o isolamento dos condutores de alimentação, deve ser dimensionada para a maior tensão presente no aparelho.

Comprimento de decapagem x do condutor

- nos bornes com fixação por rosca: 8 mm



Os condutores de ligação devem estar equipados com um alívio de tração ou não podem ser sujeitos a esforços mecânicos de tração.



Para evitar grandezas de interferência CEM, as condições físicas de ambiente e operação no local de montagem do produto devem corresponder à seção compatibilidade eletromagnética (CEM) da norma EN 60204-1.

Exemplos de ligação ver anexo.

5. Modo de atuação e configurações

5.1 Funções dos LED's

- K1: Estado canal 1
- K2: Estado canal 2
- U_B: Estado da tensão operacional (LED acende quando há tensão operacional nos terminais A1-A2)
- U_i: Estado da tensão de operação interna (LED acende quando a tensão de operação está presente nos terminais A1-A2 e o fusível F2 não atuou).
- U_{Exi}: Estado da tensão interna (LED acende quando há tensão operacional nos terminais A1-A2 e o fusível F1 não atuou)

5.2 Descrição dos terminais

Tensões:	A1 A2	+24 VDC 0 VDC
Entradas:	S11-S12 S21-S22 S21-S22	Entrada canal 1 (+) Entrada canal 2 (+) Entrada canal 2 (-) (com detecção de QS)
Saídas:	13-14/ 23-24	Abertura de segurança ou segura
Partida:	X1-X3	Circuito de retorno e reset externo



Saídas de sinalização não podem ser utilizadas em circuitos elétricos de segurança.

5.3 Descrição do funcionamento

- O SRB200EXi-1A é um relé de segurança de dois canais para a monitorização de dispositivos de comando de parada de emergência, de portas de proteção e de interruptores magnéticos de segurança.
- Nos circuitos de proteção fechados S11-S12 e S21-S22 e circuitos de retorno fechados X1-X3 o módulo inicia e fecha a via de habilitação 13-14 e 23-24.
- Através da atuação do dispositivo de comando de paragem de emergência ou de outro dispositivo de segurança a via de habilitação 13-14 e 23-24 é imediatamente aberta.
- O relé só pode ser reiniciado quando ambos os canais K1 e K2 estiverem desenergizados.

5.4 Ajuste

Abrir o painel frontal (ver Fig. 3)

- Para abrir o painel frontal, insira uma chave de fendas no rebordo superior e inferior da tampa e levante-a ligeiramente.
- Com o painel frontal aberto devem ser cumpridos os requisitos de proteção contra descarga eletrostática.
- O painel frontal deve ser recolocado ao terminar o ajuste.

Ajuste do interruptor (ver Fig. 4)

- A programação para a função detecção de curto-circuito (QS, = estado de fábrica) é efetuada por meio do interruptor situado embaixo do painel frontal do módulo.
- O interruptor deve ser acionado apenas em estado desenergizado, com o dedo ou com uma ferramenta isolada sem ponta.
- Pos. nQS (em cima), Não é à prova de curto-circuito, apropriado para aplicações de canal único e para aplicações com saídas de potencial nos circuitos de comando.
- Pos. QS (em baixo), à prova de curto-circuito, adequado para aplicações de dois canais e para aplicações sem saídas de potencial nos circuitos de comando.



Tocar nos elementos apenas após descarga prévia!




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

6. Configuração e manutenção

6.1 Teste de funcionamento

O relé de segurança deve ter a sua função de segurança testada. Neste procedimento deve-se garantir previamente o seguinte:

1. Verificar a fixação
2. Verificação da integridade da entrada de condutor e das ligações
3. Verificar se não há danos no invólucro do relé de segurança
4. Verificar a função elétrica dos sensores interligados e sua atuação sobre o módulo de segurança, bem como sobre os atuadores ligados em sequência

6.2 Manutenção

Recomendamos realizar um teste visual e funcional em intervalos regulares, através dos seguintes passos:

1. Verificar se o relé de segurança está firmemente fixado.
2. Verificar a alimentação quanto a danos
3. Verificar a função elétrica



O dispositivo deve ser submetido às verificações regulares segundo o regulamento de segurança operacional / diretiva de utilizador ATEX (99/92/CE), porém no mínimo 1 × ano.

Eliminação de avarias

Não é permitido efetuar qualquer modificação em dispositivos operados em combinação com zonas sujeitas a explosão.

Da mesma forma não é permitido efetuar reparações nos dispositivos.

Os dispositivos danificados ou defeituosos devem ser substituídos.

7. Desmontagem e descarte

7.1 Desmontagem

O relé de segurança pode ser desmontado apenas em estado desenergizado.

Apertar o lado inferior do invólucro para cima, inclinar ligeiramente para a frente e desengatar.

7.2 Descarte

O relé de segurança deve ser eliminado de modo tecnicamente correto, conforme as normas e legislação nacional.

8. Anexo

8.1 Exemplos de fiação

Controle de dois canais, representado no exemplo de uma monitoramento de porta de proteção com dois interruptores de posição, sendo um contato de abertura forçada; com botão externo de Reset (R) (ver Fig. 6)

- Nível de potência: comando de dois canais, apropriado para amplificação e multiplicação de canal através de contadores ou relés com contatos forçados.
- O controle reconhece rupturas de cabo, fugas à terra e curto-circuito no circuito de monitorização.
- S = Circuito de retorno




Fig. 6

a) Instalação até na zona 1/21

b) Instalação até na zona 2

c) Lógica de comando

d) Comando

8.2 Configuração inicial

Botão Reset externo (sem detecção de flanco) (ver Fig. 7)

- O botão Reset é interligado – como mostra a figura – em série com o circuito de retorno.
- A ativação do módulo é efetuada através da atuação do botão Reset.
- O comando do botão Reset é efetuado através de circuito elétrico intrinsecamente seguro.
- Para a partida do relé, o botão Reset pode ser executado como um "equipamento elétrico simples".
- Exemplos de tais dispositivos podem ser vistos na secção 9 "Equipamentos elétricos simples".

Reset automático (ver Fig. 8)

- Um rearme automático ocorre – tal como mostra a figura – através da integração do circuito de retorno. Quando o circuito de retorno não é necessário, ele pode ser substituído por uma ponte.
- O comando do circuito de retorno é realizado por meio de um circuito elétrico intrinsecamente seguro.
- **Atenção:** Inadmissível sem medidas adicionais em caso de risco de acesso por trás!
- **Atenção:** nos termos da EN 60204-1 secção 9.2.3.4.2 o tipo de operação "Arranque automático" é admissível apenas de modo restrito. Nomeadamente deve ser impedido, através de outras medidas adequadas, um rearme involuntário da máquina.



Devido ao modo de trabalho do fusível eletrônico, o utilizador deve verificar se não há perigo de ocorrer um arranque inesperado nas comutações sem botão Reset (Reset automático).




Fig. 7




Fig. 8

8.3 Configuração do sensor

Circuito de parada de emergência de canal único com dispositivos de comando conforme EN ISO 13850 e EN 60947-5-5 (ver Fig. 9)

- O comando reconhece ruptura de cabo e fuga à terra no circuito de comando.
- Para a monitorização dos circuitos de segurança, os dispositivos de comando de parada de emergência podem ser executados como "equipamento elétrico simples".
- Exemplos de tais dispositivos podem ser vistos na secção 9 "Equipamentos elétricos simples".
- Pode ser atingida a categoria 1 – PL c conforme EN ISO 13849-1.

Circuito de parada de emergência de dois canais com dispositivos de comando conforme EN ISO 13850 e EN 60947-5-5 (ver Fig. 10)

- O comando reconhece ruptura de cabo e fuga à terra nos circuitos de comando.
- Curto-circuitos entre os circuitos de comando não são reconhecidos.
- Para a monitorização dos circuitos de segurança, os dispositivos de comando de parada de emergência podem ser executados como "equipamento elétrico simples".
- Exemplos de tais dispositivos podem ser vistos na secção 9 "Equipamentos elétricos simples".
- Pode ser atingida a categoria 4 – PL e conforme EN ISO 13849-1 (com cablagem protegida).

Circuito de parada de emergência de dois canais com dispositivos de comando conforme EN ISO 13850 e EN 60947-5-5 (ver Fig. 11)

- O comando reconhece ruptura de cabo e fuga à terra nos circuitos de comando.
- Curto-circuitos entre os circuitos de comando são reconhecidos.
- Para a monitorização dos circuitos de segurança, os dispositivos de comando de parada de emergência podem ser executados como "equipamento elétrico simples".
- Exemplos de tais dispositivos podem ser vistos na secção 9 "Equipamentos elétricos simples".
- Pode ser atingida a categoria 4 – PL e conforme EN ISO 13849-1.




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11

Circuito de monitoramento de porta de proteção de canal único com dispositivos de encravamento conforme EN ISO 14119 (ver Fig. 12)

- É necessário no mínimo um contato com ruptura positiva.
- O comando reconhece ruptura de cabo e fuga à terra no circuito de comando.
- Para a monitorização dos circuitos de segurança, os dispositivos de bloqueio podem ser executados como "equipamento elétrico simples".
- Exemplos de tais dispositivos podem ser vistos na secção 9 "Equipamentos elétricos simples".
- Pode ser atingida a categoria 1 – PL c conforme EN ISO 13849-1.

Circuito de monitoramento de porta de proteção de dois canais com dispositivo de interrupção conforme EN ISO 14119 (ver Fig. 13)

- É necessário no mínimo um contato com ruptura positiva.
- O comando reconhece ruptura de cabo e fuga à terra no circuito de comando.
- Curto-circuitos entre os circuitos de comando não são reconhecidos.
- Para a monitorização dos circuitos de segurança, os dispositivos de bloqueio podem ser executados como "equipamento elétrico simples".
- Exemplos de tais dispositivos podem ser vistos na secção 9 "Equipamentos elétricos simples".
- Pode ser atingida a categoria 4 – PL e conforme EN ISO 13849-1 (com cablagem protegida).

Circuito de monitoramento de porta de proteção de dois canais com dispositivo de interrupção conforme EN ISO 14119 (ver Fig. 14)

- É necessário no mínimo um contato com ruptura positiva.
- O comando reconhece ruptura de cabo e fuga à terra no circuito de comando.
- Curto-circuitos entre os circuitos de comando são reconhecidos.
- Para a monitorização dos circuitos de segurança, os dispositivos de bloqueio podem ser executados como "equipamento elétrico simples".
- Exemplos de tais dispositivos podem ser vistos na secção 9 "Equipamentos elétricos simples".
- Pode ser atingida a categoria 4 – PL e conforme EN ISO 13849-1.




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14

Comando de dois canais de interruptores magnéticos de segurança conforme EN 60947-5-3 (ver Fig. 15)

- O comando reconhece ruptura de cabo e fuga à terra nos circuitos de comando.
- Curto-circuitos entre os circuitos de comando não são reconhecidos.
- Para a monitorização dos circuitos de segurança, os sensores magnéticos de segurança podem ser executados como "equipamento elétrico simples".
- Exemplos de tais dispositivos podem ser vistos na secção 9 "Equipamentos elétricos simples".
- Pode ser atingida a categoria 3 – PL e conforme EN ISO 13849-1.

Comando de dois canais de interruptores magnéticos de segurança conforme EN 60947-5-3 (ver Fig. 16)

- O comando reconhece ruptura de cabo e fuga à terra nos circuitos de comando.
- Curto-circuitos entre os circuitos de comando são reconhecidos.
- Para a monitorização dos circuitos de segurança, os sensores magnéticos de segurança podem ser executados como "equipamento elétrico simples".
- Exemplos de tais dispositivos podem ser vistos na secção 9 "Equipamentos elétricos simples".
- Pode ser atingida a categoria 4 – PL e conforme EN ISO 13849-1.



A ligação de interruptores magnéticos de segurança ao circuito de análise SRB200EXi-1A é permitida apenas observando-se os requisitos da norma EN 60947-5-3. Os seguintes requisitos mínimos relativos aos dados técnicos devem ser cumpridos:

- capacidade de comutação: mín. 500 mW
- tensão de comutação: mín. 33,6 VDC
- corrente de comutação: mín. 57 mA




Fig. 15




Fig. 16

8.4 Configuração do atuador

Comando de canal único com circuito de retorno (ver Fig. 17)

- Adequado para reforçar ou multiplicar contatos através de relés ou contactores com contatos forçados.
- Quando o circuito de retorno não é necessário, ele pode ser substituído por uma ponte.

Comando de dois canais com circuito de retorno (ver Fig. 18)

- Adequado para reforçar ou multiplicar contatos através de relés ou contactores com contatos forçados.
- Quando o circuito de retorno não é necessário, ele pode ser substituído por uma ponte.




Fig. 17

a) Comando

Ⓡ = Circuito de retorno




Fig. 18

a) Comando

Ⓡ = Circuito de retorno

9. Equipamento elétrico

O equipamento intrinsecamente seguro pode ser instalado diretamente nas zonas 1, 21, 2 ou 22 e possui um certificado correspondente de um organismo notificado, por exemplo TÜV ou trata-se de um equipamento elétrico simples.

Por favor, compare os dados ex relevantes da SRB200EXi-1A na página 3 com os do equipamento intrinsecamente seguro desejado para fornecer prova de segurança intrínseca.



Apenas o circuito elétrico intrinsecamente seguro do SRB200EXi-1A pode ser ligado ao equipamento elétrico.

Requisitos ao circuito elétrico intrinsecamente seguro:

O invólucro apresenta, no mínimo, o tipo de proteção IP 54 (EN 60529) com gás, IP6X com pó (IP5X em pó não condutores na zona 22).



Conforme EN 60079-11 (ABNT NBR IEC 60079-11), devem ser observados os seguintes pontos na instalação: entre os terminais dos circuitos elétricos intrinsecamente seguros deve ser mantida a distância de ≥ 6 mm. Entre os terminais dos circuitos elétricos intrinsecamente seguros e os terminais dos demais circuitos elétricos sem segurança intrínseca, deve ser mantida a distância de ≥ 50 mm.

9.1 Equipamento intrinsecamente seguro

O equipamento intrinsecamente seguro está marcado como tal. Exemplo de marcação de acordo com IECEx: Ex ib IIC T6 Gb

Dispositivos que podem ser usados como equipamento intrinsecamente seguro:

- Equipamentos de comando e de sinalização: do programa Schmersal
- EX-T.454
- EX-BS655
- EX-RS655
- EX-ZQ900

9.2 Equipamento elétrico simples

Deve ser feita uma avaliação dos equipamentos elétricos simples conforme EN 60079-11 (ABNT NBR IEC 60079-11).

Como os equipamentos elétricos simples não representam uma fonte de ignição potencial nos termos da segurança intrínseca, a diretiva 2014/34/CE não é aplicável. Por isso, conforme a norma EN 60079-14 (ABNT NBR IEC 60079-14) a declaração do fabricante pode ser utilizada para fins de comprovação da segurança intrínseca.

Os dispositivos classificados como equipamento elétrico simples podem ser utilizados nas zonas 1 / 2 e 21 / 22.

Um equipamento elétrico simples não precisa da marcação Ex.

Podem ser usados os seguintes dispositivos da K.A. Schmersal GmbH & Co. KG com base numa declaração do fabricante válida, avaliação como meio de funcionamento elétrico simples:

Botão-Reset

EX-RDT...
EX-RDM...

Dispositivos de comando de parada de emergência

EX-RDRZ...

Chave de segurança

(EX-)AZ 16-...
(EX-)AZ 415-...
(EX-)AZ 3350-...
(EX-)Z/T 235-...
(EX-)Z/T 335-...

Interruptores magnéticos de segurança

(EX-)BN 20-...
(EX-)BNS 33-...*
(EX-)BNS 120-...
(EX-)BNS 180-...
(EX-)BNS 250-...*
(EX-)BNS 303-...*
* porém sem modelo com LED

9.3 Normas de instalação

EN 60079-14 (ABNT NBR IEC 60079-14):

Utilização em áreas sujeitas a explosão de pó das zonas 1 / 2 e áreas sujeitas a explosão de pó das zonas 21 / 22.

(categoria 2GD e 3GD conforme directiva ATEX)

Para botões Reset, dispositivos de comando de parada de emergência, dispositivos de interrupção, interruptores magnéticos de segurança, aplica-se:

Nota acerca da instalação:

- Dependendo do local de instalação, deve ser considerado o risco de danos mecânicos ao equipamento elétrico simples. São indicadas medidas adicionais de proteção mecânica, p.ex., quando uma danificação pode gerar uma diferença de potencial à terra.


Dados técnicos no circuito elétrico intrinsecamente seguro:

- Tensão U_o : 33,6 V
- Corrente I_o : 57 mA
- Potência P_o : 479 mW (curva característica linear)
- Capacitância C_o : ver tabela de dados Ex relevantes
- Indutância L_o : ver tabela de dados Ex relevantes

Cabo/fio (exemplo):

- O cabo ou o fio deve/m ser assentado/s com proteção mecânica.
- O cabo ou o fio deve ser assentado separadamente de outros circuitos elétricos sem segurança intrínseca.

10. Declaração de conformidade UE

Declaração de conformidade UE		 SCHMERSAL
Original	K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemanha Internet: www.schmersal.com	
Pelo presente declaramos que, devido à sua concepção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.		
Denominação do componente:	SRB200EXi-1A	
Tipo:	ver código de modelo	
Marca:	⊗ II 3 (2) G Ex ec nC [ib Gb] IIC T5 Gc ⊗ II (2) D [Ex ib Db] IIIC	
Descrição do componente:	Combinações de relé de segurança para circuitos de paragem de emergência e monitorizações de porta de proteção	
Diretivas pertinentes:	Diretiva de máquinas 2006/42/UE Diretiva CEM 2014/30/UE Diretiva de proteção contra explosão (ATEX) 2014/34/UE Diretiva RoHS 2011/65/UE	
Normas aplicadas:	EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018 EN 60079-11:2012 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-15:2010 EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012	
Organismo notificado para a certificação do sistema de garantia de qualidade conforme o Anexo X de acordo com 2006/42/CE, Anexo IV de acordo com 2014/34/UE e para a certificação ATEX:	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Nº de identificação: 0035	
Certificado de exame de tipo:	TÜV 22 ATEX 8837 X	
Este certificado refere-se apenas à certificação dos produtos de acordo com a diretiva de proteção contra explosão 2014/34/UE (ATEX). O fabricante é responsável por declarar a conformidade dos produtos de acordo com a Diretiva de Máquinas 2006/42/CE.		
Responsável pela organização da documentação técnica:	Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal	
Local e data da emissão:	Wuppertal, 18. Outubro 2023	
SRB200EXi-1A-H-BR		
	Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor	



A declaração de conformidade vigente está disponível para download na Internet em products.schmersal.com.

