



PT Manual de instruções páginas 1 a 6
Original

Conteúdo

1 Sobre este documento

1.1 Função 1

1.2 A quem é dirigido: pessoal técnico especializado 1

1.3 Símbolos utilizados 1

1.4 Utilização correta conforme a finalidade 1

1.5 Indicações gerais de segurança 1

1.6 Advertência contra utilização incorreta 2

1.7 Isenção de responsabilidade 2

2 Descrição do produto

2.1 Código do modelo 2

2.2 Versões especiais
2

2.3 Descrição e utilização 2

2.4 Dados técnicos 2

2.5 Certificação de segurança 3

3 Montagem

3.1 Instruções gerais de montagem. 3

3.2 Dimensões 3

4 Ligação elétrica

4.1 Indicações gerais sobre a ligação elétrica. 3

5 Modo de atuação e configurações

5.1 Funções dos LED's 3

5.2 Descrição dos terminais. 3

5.3 Indicações técnicas acerca dos circuitos. 3

6 Colocação em funcionamento e manutenção

6.1 Teste de funcionamento. 4

6.2 Manutenção 4

7 Desmontagem e eliminação

7.1 Desmontagem 4

7.2 Eliminação 4

8 Anexo

8.1 Exemplos de ligação 4

8.2 Configuração inicial 4

8.3 Configuração do sensor 5

8.4 Configuração do atuador
5

9 Declaração de conformidade EU

1. Sobre este documento

1.1 Função

O presente manual de instruções fornece as informações necessárias para a montagem, a colocação em funcionamento, a operação segura e a desmontagem do dispositivo de segurança. O manual de instruções deve ser mantido sempre em estado legível e guardado em local acessível.

1.2 A quem é dirigido: pessoal técnico especializado

Todos os procedimentos descritos neste manual devem ser executados apenas por pessoal formado e autorizado pelo utilizador do equipamento.

Instale e coloque o dispositivo em funcionamento apenas depois de ter lido e entendido o manual de instruções, bem como de se ter familiarizado com as normas de segurança no trabalho e prevenção de acidentes.

A seleção e montagem dos dispositivos, bem como a sua integração na técnica de comando, são vinculados a um conhecimento qualificado da legislação pertinente e requisitos normativos do fabricante da máquina.

1.3 Símbolos utilizados



Informação, dica, nota:

Este símbolo identifica informações adicionais úteis.



Cuidado: A não observação deste aviso de advertência pode causar avarias ou funcionamento incorreto.

Advertência: A não observação deste aviso de advertência pode causar danos pessoais e/ou danos na máquina.

1.4 Utilização correta conforme a finalidade

Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para assumir funções voltadas para a segurança, como parte integrante de um equipamento completo ou máquina. Está na responsabilidade do fabricante do equipamento ou máquina assegurar o funcionamento correto do equipamento completo.

O módulo de segurança pode ser utilizado exclusivamente conforme as considerações a seguir ou para as finalidades homologadas pelo fabricante. Informações detalhadas sobre a área de aplicação podem ser consultadas no capítulo "Descrição do produto".



Para evitar grandezas de interferência CEM, as condições físicas de ambiente e operação no local de montagem do produto devem corresponder à secção compatibilidade eletromagnética (CEM) da norma DIN EN 60204-1.

1.5 Indicações gerais de segurança

Devem ser observadas as indicações de segurança do manual de instruções bem como as normas nacionais específicas de instalação, segurança e prevenção de acidentes.



Outras informações técnicas podem ser consultadas nos catálogos da Schmersal ou nos catálogos online na Internet em www.schmersal.net.

Todas as informações são fornecidas sem garantia. Reservado o direito de alterações conforme o desenvolvimento tecnológico.



O conceito global do comando, no qual o componente de segurança será integrado, deve ser validado segundo a norma EN ISO 13849-2.

Observando-se as indicações de segurança, bem como as instruções de montagem, colocação em funcionamento, operação e manutenção, não são conhecidos riscos residuais.

1.6 Advertência contra utilização incorreta



A utilização tecnicamente incorreta, em desacordo com a finalidade ou quaisquer manipulações no módulo relé de segurança podem ocasionar a ocorrência de perigos para pessoas e danos em partes da máquina ou equipamento. Favor observar também as respetivas indicações relacionadas nas normas ISO 14119 e EN ISO 13850.

1.7 Isenção de responsabilidade

Não assumimos nenhuma responsabilidade por danos e falhas operacionais causadas por erros de montagem ou devido à não observação deste manual de instruções. Também não assumimos nenhuma responsabilidade adicional por danos causados pela utilização de peças sobressalentes ou acessórios não homologados pelo fabricante.

Por motivo de segurança não são permitidas quaisquer reparações, alterações ou modificações efetuadas por conta própria, nestes casos o fabricante se exime da responsabilidade pelos danos resultantes.

O módulo pode ser operado apenas num invólucro fechado, ou seja, com a tampa frontal montada.

2. Descrição do produto

2.1 Código do modelo

Este manual de instruções é válido para os seguintes modelos:

SRB 301ST-230V



Apenas com a execução correta das modificações descritas neste manual de instruções está assegurada a função de segurança e portanto é mantida a conformidade relativamente à Diretiva de Máquinas.

2.2 Versões especiais

Para as versões especiais que não estão listadas no código de modelo no item 2.1 as especificações anteriores e seguintes aplicam-se de forma análoga, desde que sejam coincidentes com a versão de série.

2.3 Descrição e utilização

Os módulos de segurança para aplicação em circuitos elétricos de segurança são projetados para incorporação em armários de distribuição. Eles servem para a análise segura dos sinais de interruptores de posição de rutura positiva para funções de segurança em dispositivos de proteção deslocáveis lateralmente, giratórios e amovíveis, bem como em dispositivos de comando de PARAGEM DE EMERGÊNCIA.

A função de segurança é definida como a abertura das habilitações 13-14, 23-24 e 33-34 ao abrir as entradas S11-S12 e/ou S21-S22.

Os trajetos de corrente relevantes para a segurança com os contactos de saída

13-14, 23-24 e 33-34 cumprem, levando em conta uma análise de valor PFH, os seguintes requisitos (ver também capítulo 2.5 "Certificação de segurança"):

- Categoria 4 – PL e conforme DIN EN ISO 13849-1
- correspondente a SIL 3 conforme DIN EN 61508-2
- correspondente a SILCL 3 conforme DIN EN 62061

Para determinar o nível de performance (PL) conforme DIN EN ISO 13849-1 da função de segurança completa (por exemplo, sensor, lógica, atuador), é necessário considerar todos os componentes relevantes.

2.4 Dados técnicos

Propriedades gerais:

Instruções: IEC/EN 60204-1, EN 60947-5-1; EN ISO 13849-1, IEC 61508

Esforços de origem climática: EN 60068-2-78

Fixação: Fixação rápida para perfil normalizado segundo DIN EN 60715

Designação da ligação: EN 60947-1

Material do invólucro: plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, ventilado

Material dos contactos: AgSnO, autolimpante, de condução positiva

Peso: 250 g

Condições de arranque: Botão Automático ou botão de arranque

Circuito de retorno (S/N): Sim

Armação retardada com botão Reset: tip. 15 ms, máx. 20 ms

Armação retardada com arranque automático: tip. 30 ms, máx. 35 ms

Desarme retardado em caso de PARAGEM DE EMERGÊNCIA: tip. 20 ms, máx. 25 ms

Desativação retardada em caso de queda de energia da rede:

48 VAC: aprox. 100 ms

240 VAC: aprox. 300 ms

Ligação em ponte em caso de queda de tensão: 48 VAC: aprox. 70 ms

240 VAC: aprox. 270 ms

Dados mecânicos:

Tipo de ligação: ligação de rosca

Secção dos cabos: mín. 0,25 mm² / máx. 2,5 mm²

Condutor de ligação: rígido ou flexível

Binário de aperto para os terminais: 0,6 Nm

Terminais amovíveis (S/N): Sim

Resistência mecânica: 10 milhões de ciclos de comutação

Vida útil elétrica: Curva de desaceleração sob consulta

Resistência a impactos: 10g / 11ms

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: 10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm

Condições do ambiente:

Temperatura ambiente: -25 °C ... +45 °C

Temperatura para armazenagem e transporte: -40 °C ... +85 °C

Tipo de proteção: Invólucro: IP40

Terminais: IP20

Compartimento de montagem: IP54

Distância dielétrica e de fuga IEC/EN 60664-1:

4 kV/2(isolamento de base)

Resistência a interferências: conforme diretiva CEM

Dados elétricos:

Resistência de contacto em estado novo: máx. 100 mΩ

Consumo de potência: máx. 2,8 VA

Medição da tensão de operação U_e: 48 ... 240 VAC

Gama de frequência: 50 Hz / 60 Hz

Proteção da tensão de operação:

- lado primário F1: fusível, corrente de disparo > 0,5 A;

- lado secundário: fusível eletrônico interno

corrente de disparo > 0,12 A

Corrente e tensão nos: S11-S12, S21-S22, X2-X3:

24 VDC, aprox. 45 mA

Supervisão ou controle das entradas:

Deteção de curto-circuito (S/N): Não

Deteção de rutura do cabo (S/N): Sim

Deteção de fuga à terra (S/N): Sim

Número de contactos NA: 0

Número de contactos NF: 2

Comprimento dos cabos: monocanal sem deteção de curto-circuito:

-1.500 m com 1,5 mm²

-2.500 m com 2,5 mm²

2 canais sem deteção de curto-circuito

Resistência do condutor: máx. 40 Ω

Saídas:

Número de contactos de segurança:	3
Número de contactos auxiliares:	1
Número de saídas de sinalização:	0
Capacidade de comutação dos contactos de segurança:	13-14; 23-24; 33-34: máx. 250 V, 6 A resistiva (indutiva com circuito de proteção adequado); min. 10 V / 10 mA
Capacidade de comutação dos contactos auxiliares:	41-42: 24 VDC / 2 A
Proteção dos contactos de segurança:	externamente ($I_k = 1000$ A) conforme EN 60947-5-1 fusível 8 A rápido, 6 A retardado
Proteção dos contactos auxiliares:	externo ($I_k = 1000$ A) conforme EN 60947-5-1 fusível 2,5 A rápido, 2 A retardado
Categoria de aplicação conforme EN 60947-5-1:	AC-15: 230 VAC / 6 A DC-13: 24 VDC / 6 A
Dimensões A x L x P:	100 mm x 22,5 mm x 121 mm
Os dados técnicos citados neste manual são válidos para a operação do aparelho com a voltagem operacional de projeto $U_e \pm 0\%$.	

2.5 Certificação de segurança

Instruções:	EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 60947-5-1
PL:	até e
Categoria :	até 4
DC:	99% (alto)
CCF:	> 65 pontos
Valor PFH:	$\leq 2,00 \times 10^{-8}/h$
SIL:	até 3
Vida útil:	20 anos

O valor PFH de $2,00 \times 10^{-8}/h$ é válido para as combinações, listadas na tabela abaixo, de carga de contacto (corrente através dos contactos de habilitação) e número de ciclos de comutação ($n^{op/ly}$). Com 365 dias de operação por ano e funcionamento 24 horas, resultam para os contactos de relé os tempos de ciclo de comutação listados abaixo (t_{cycle}).

Outras aplicações diferentes sob consulta.

Carga de contacto	$n^{op/ly}$	t_{cycle}
20 %	525.600	1,0 min
40 %	210.240	2,5 min
60 %	75.087	7,0 min
80 %	30.918	17,0 min
100 %	12.223	43,0 min

3. Montagem

3.1 Instruções gerais de montagem

A fixação é executada em modo de fixação rápida para perfis normalizados conforme EN 60715.

Encaixar o invólucro com o lado inferior no perfil em U invertido, ligeiramente inclinado para a frente, e pressionar para cima até engatar.

3.2 Dimensões

Todas as medidas em mm.

Dimensões do aparelho (A/L/P): 100 x 22,5 x 121 mm
com terminais encaixados: 120 x 22,5 x 121 mm

4. Ligação elétrica

4.1 Indicações gerais sobre a ligação elétrica



Para a segurança elétrica, a proteção contra contacto dos equipamentos ligados e portanto conectados eletricamente, bem como o isolamento dos condutores de alimentação, deve ser dimensionada para a maior voltagem presente no aparelho.



A ligação elétrica pode ser efetuada apenas em estado desenergizado por pessoal técnico autorizado.

Exemplos de ligação ver anexo.

5. Modo de atuação e configurações

5.1 Funções dos LED's

- K1: Estado canal 1
- K2: Estado canal 2
- Ui: Estado da tensão operacional interna (LED acende quando há tensão operacional nos terminais A1 - A2) e o fusível não atuou.

5.2 Descrição dos terminais

Voltagens:	A1	48 ... 240 VAC
	A2	48 ... 240 VAC
Entradas:	S11-S12	Entrada canal 1 (+)
	S21-S22	Entrada canal 2 (+)
Saídas:	13-14	Primeira saída de segurança
	23-24	Segunda saída de segurança
	33-34	Terceira saída de segurança
	41-42	Contacto auxiliar de abertura
Arranque:	X2	Circuito de retorno e reset externo
	X3	Circuito de retorno e arranque automático




Fig. 1

5.3 Indicações técnicas acerca dos circuitos



Saídas de sinalização não podem ser utilizadas em circuitos elétricos de segurança.



Devido ao modo de trabalho do fusível eletrônico, o utilizador deve verificar se não há perigo de ocorrer um arranque inesperado nas comutações sem botão Reset (Arranque automático).

6. Colocação em funcionamento e manutenção

6.1 Teste de funcionamento

O módulo de segurança deve ter a sua função de segurança testada. Neste procedimento deve-se assegurar previamente o seguinte:

1. Verificar a fixação
2. Verificar a integridade da entrada de condutor e das ligações
3. Verificar se não há danos no invólucro do módulo de segurança
4. Verificar a função elétrica dos sensores interligados e sua atuação sobre o módulo de segurança, bem como sobre os atuadores ligados na sequência

6.2 Manutenção

Recomendamos realizar um teste visual e funcional em intervalos regulares, através dos seguintes passos:

1. Verificar se o módulo de segurança está fixo firmemente
2. Verificar a alimentação quanto a danos
3. Verificar a função elétrica



O aparelho deve ser submetido às verificações regulares segundo o regulamento de segurança operacional, no mínimo 1× por ano.

Os equipamentos danificados ou defeituosos devem ser substituídos.

7. Desmontagem e eliminação

7.1 Desmontagem

O módulo de segurança pode ser desmontado apenas em estado desenergizado.

Premir o lado inferior do invólucro para cima, inclinar ligeiramente para a frente e desengatar.

7.2 Eliminação

O módulo de segurança deve ser eliminado de modo tecnicamente correto, conforme as normas e legislação nacional.

8. Anexo

8.1 Exemplos de ligação

Controlo de dois canais, representado no exemplo de uma monitorização de porta de proteção com dois interruptores de posição A + B, sendo um contacto de rutura positiva; com botão externo de Reset J (ver Fig. 2)

- Nível de potência: Comando de dois canais, apropriado para amplificação e multiplicação de canal através de contactores ou relés com contactos forçados.
- O controle reconhece rupturas de condutores no circuito de supervisão.
- HE = Circuito de retorno




Fig. 2 a) Lógica de comando

8.2 Configuração inicial

Botão Reset externo (com deteção de flanco) (ver Fig. 3)

- O botão Reset externo é interligado como segue.
- A ativação do módulo ocorre por meio do retorno (depois de soltar) do botão Reset (= deteção do flanco descendente). Avarias no botão Reset, por exemplo um contacto soldado ou manipulações que podem causar um novo arranque involuntário, são detetadas e geram uma inibição funcional neste circuito.

Arranque automático (ver Fig. 4)

- Um arranque automático ocorre – tal como mostra a figura – através da integração do circuito de retorno. Se o circuito de retorno não é necessário, este deve ser substituído por uma ponte.
- Atenção: Inadmissível sem medida adicional em caso de risco de acesso de trás!
- Atenção: nos termos da EN IEC EN IEC 60204-1 secção 9.2.5.4.2 o tipo de operação "Arranque automático" é admissível apenas de modo restrito. Nomeadamente deve ser impedido, através de outras medidas adequadas, um rearme involuntário da máquina.




Fig. 3




Fig. 4

8.3 Configuração do sensor

Circuito de PARAGEM DE EMERGÊNCIA de canal único com dispositivos de comando conforme

DIN EN ISO 13850 (EN 418) e EN 60947-5-5 (ver Fig. 5)

- O comando reconhece rutura de cabo e fuga à terra no circuito de comando.
- Pode ser atingida a Cat. 1 – PL c conforme DIN EN ISO 13849-1, em teste conforme DIN EN ISO 13849-1, secção 6.5.2.

Circuito de paragem de emergência de dois canais com dispositivos de comando conforme DIN EN ISO 13850 (EN 418) e EN 60947-5-5 (ver Fig. 6)

- O comando reconhece rutura de cabo e fuga à terra nos circuitos de comando.
- Curto-circuitos entre os circuitos de comando não são reconhecidos.
- Pode ser atingida a Cat. 4 – PL e conforme DIN EN ISO 13849-1 (com cablagem protegida).

Circuito de monitorização de porta de proteção de canal único com

dispositivos de encravamento conforme ISO 14119 (ver Fig. 7)

- É necessário no mínimo um contacto de abertura forçada.
- O comando reconhece rutura de cabo e fuga à terra no circuito de comando.
- Pode ser atingida a Cat. 1 – PL c conforme DIN EN ISO 13849-1, em teste conforme DIN EN ISO 13849-1, secção 6.5.2.




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

Circuito de monitorização de porta de proteção de dois canais com

dispositivo de interrupção conforme ISO 14119 (ver Fig. 8)

- Com no mínimo um interruptor de posição de rutura positiva.
- O comando reconhece rutura de cabo e fuga à terra nos circuitos de comando.
- Curto-circuitos entre os circuitos de comando não são reconhecidos.
- Pode ser atingida a Cat. 4 – PL e conforme DIN EN ISO 13849-1 (com cablagem protegida).




Fig. 8

8.4 Configuração do atuador

Comando de canal único com circuito de retorno (ver Fig. 9)

- Apropriado para reforçar ou multiplicar contactos através de relés ou contactores com contactos forçados.
- HE = Circuito de retorno:
Se o circuito de retorno não é necessário, este deve ser substituído por uma ponte.

Comando de dois canais com circuito de retorno (ver Fig. 10)

- Apropriado para reforçar ou multiplicar contactos através de relés ou contactores com contactos forçados.
- HE = Circuito de retorno:
Se o circuito de retorno não é necessário, este deve ser substituído por uma ponte.




Fig. 9




Fig. 10

Comando diverso com circuito de retorno (ver Fig. 11)

- Apropriado para reforçar ou multiplicar contactos através de relés ou contactores com contactos forçados.
- HE = Circuito de retorno:
Se o circuito de retorno não é necessário, este deve ser substituído por uma ponte.




Fig. 11

a) Libertação do regulado r

9. Declaração de conformidade EU

Declaração de conformidade EU



Original K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com

Pelo presente declaramos que, devido à sua concepção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.

Denominação do componente: SRB 301ST-230V

Descrição do componente: Combinações de relé de segurança para circuitos de paragem de emergência e monitorizações de porta de proteção

Diretivas pertinentes:
Diretiva de máquinas 2006/42/CE
Diretiva CEM 2014/30/EU
Diretiva RoHS 2011/65/EU

Normas aplicadas: EN 60947-5-1: 2004 + AC:2005 + A1:2009,
ISO 13850: 2015,
EN ISO 13849-1: 2015,
EN ISO 13849-2: 2012

Organismo notificado de exame CE de tipo: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Alboinstr. 56, 12103 Berlin
Nº de identificação: 0035

Certificado CE de exame de tipo: 01/205/5160.01/16

Responsável pela organização da documentação técnica: Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal

Local e data da emissão: Wuppertal, 7 de Fevereiro de 2017

Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor

SRB301ST-230V-D-PT



A declaração de conformidade vigente está disponível para download na Internet em www.schmersal.net.



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefone +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: <http://www.schmersal.com>