

# 取扱いおよび設置説明書

## 電磁ロック付きインターロック AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A-DU

### Table of Contents

- 1 この文書について
  - 1.1 機能
  - 1.2 取扱説明書の対象グループ：認定された有資格者
  - 1.3 使用記号の説明
  - 1.4 適切な使用
  - 1.5 安全上のご注意
- 2 製品内容
  - 2.1 型番
  - 2.2 特殊仕様
  - 2.3 目的
  - 2.4 誤使用に関する警告
  - 2.5 免責事項
  - 2.6 技術データ
- 3 取り付け
  - 3.1 通常の取り付け方法
  - 3.2 外形図
- 4 電気配線
  - 4.1 電気配線上のご注意
  - 4.3 シリアル診断 -SD
  - 4.4 直列配線の配線例
- 5 アクチュエータのティーチング / アクチュエータ検出
- 6 動作原理と診断機能
  - 6.1 ソレノイド制御
  - 6.2 バージョン毎の安全出力の動作
  - 6.3 診断用LED
  - 6.4 診断出力・電磁ロック付きインターロック
  - 6.5 直列診断機能SD付き電磁ロック付きインターロック
- 7 立ち上げと保全
- 8 取り外し・廃棄
  - 8.1 取り外し
  - 8.2 廃棄処分
- 9 付録 - 特殊仕様

## 1 この文書について

### 1.1 機能

本書は、本製品の安全な操作と解体のために、取付け、セットアップ、試運転に必要なすべての情報を提供します。装置に同封されている取

### 1.2 取扱説明書の対象グループ：認定された有資格者

この取扱説明書に記述された全ての操作は、使用者によって認められた専門技術者が行ってください。

この取扱説明書を熟読し、コンポーネントの据付及び運転の前に、労働安全及び事故予防のための適用可能な全規定に付いてご確認ください。

組み立て作業員は、コンポーネントの選定、取り付け、内蔵に対して、他の技術仕様を遵守するのと同じように、慎重に整合規格を選択しな

仕様などの記載内容について予告なく変更する事があります。あらかじめご了承ください

### 1.3 使用記号の説明



情報、助言、注釈：この表示は役立つ追加情報を示します。



注意：取り扱いを誤った場合に、故障、機能不良が想定される内容を示しています。

警告：取り扱いを誤った場合に、傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 1.4 適切な使用

シュメアザールが提供する製品は、個人消費者向けではありません。

本製品は、設備や機械の一部として安全関連機能を果たすために開発されたものです。設備や機械全体が適格に動作する事を保証する事は、セーフティスイッチは下記に挙げられたバージョン、又は製造者によって許可されたアプリケーションに対してのみ使用しなければなりません。

### 1.5 安全上のご注意

ユーザーはこの取扱説明書に記載されている、安全上の説明、各国の設置基準、並びに全ての周知の安全規則や事故防止規則を遵守しなければなりません。



詳細な技術情報に付いてはシュメアザールカタログ、又はインターネット（[products.schmersal.com](https://products.schmersal.com)）上のオンラインカタログをご参照下さい。

## 2 製品内容

### 2.1 型番

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| 製品タイプの説明：<br>AZM201 (1) – (2) – (3) – T – (4) – (5) |                  |
| (1)                                                 |                  |
| Z                                                   | インターロック監視        |
| B                                                   | アクチュエーター監視       |
| (2)                                                 |                  |
| なし                                                  | 標準コード化           |
| I1                                                  | 個別コード化           |
| I2                                                  | 個別コード化 複数のティーチング |
| (3)                                                 |                  |
| SK                                                  | ネジ端子             |
| CC                                                  | ケージクランプ式         |
| ST2                                                 | コネクターM12, 8芯     |

|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| (4)   |                                                               |
| 1P2PW | PNPタイプ診断出力1回路、>PNPタイプ安全出力2回路(組み合わせされた診断信号：ガードシステム閉、インターロック起動) |
| SD2P  | シリアル診断出力及び2 PNP安全出力                                           |

|     |          |
|-----|----------|
| (5) |          |
| なし  | スプリングロック |
| A   | マグネットロック |

| アクチュエータ           | 以下に適します    |
|-------------------|------------|
| AZ/AZM201-B1-...  | スライド式ガード   |
| AZ/AZM201-B30-... | ヒンジ式ガード    |
| AZ/AZM201-B40-... | 折り重ね式ヒンジドア |

## 2.2 特殊仕様

型式記号で挙げられていない特別仕様は一般使用に準じます。



特別な情報、または特別バージョンに関する標準から逸脱した情報は、最後の章「付録 - 特別バージョン」に記載されています。

## 2.3 目的

非接触式セーフティスイッチは、安全回路での用途向けに設計されており、可動ガードの位置やロック状態の監視に使用されます。



セーフティスイッチは、EN ISO 14119に基づきタイプ4のインターロック機器に分類されます。個別コード化の仕様ではコード化レベルHighに分類されます。

電磁ロック機能及びインターロック機能付きのセーフティスイッチとして種々のタイプを使用できます。



リスク分析の結果、監視されたインターロックの使用が必要とされる場合は、のシンボル付きで表示されるインターロック監視タイプの製品を使用してください。アクチュエータ監視機種（B）は工程保護のためのインターロック機能を持つセーフティスイッチです。

安全機能により、ガードが開いていると安全出力はOFFとなり、ガードが開いている間はOFFの状態を維持します。



マグネットロックタイプは、電源が故障したりメインスイッチが切れたりするとロックが解除されるため、事故の危険を十分に評価した後の特殊なケースとして扱われます。

### 直列接続

直列接続ができます。直列接続の場合、リスク時間は変わらず、反応時間は、技術データで指定された追加ユニットごとの入力への反応時間（31 のデバイス バリエーション）を直列に配線できます。



使用者は、関連規格と要求される安全レベルに基づいてセーフティチェーンを評価し、設計しなければなりません。複数のセーフティセンサーがある場合は、各センサーの安全レベルを考慮する必要があります。



セーフティコンポーネントが組み込まれた制御システムの全体的な構想は、関連規格に対して妥当性を確認しなければなりません。

2.4 誤使用に関する警告



本製品の不十分、不適切な使用及び無効化の際は、人への危険、機械、設備への損害を負う可能性があります。取付、据付、操作及び保全に関する説明書をお読みください。

2.5 免責事項

誤った取り付けやこの取扱説明書を正しく理解していないために起こった損害、故障はシュメアザールの免責事項となります。また、製造や修理の過程で発生した故障や損害は、安全上の理由から、デバイスに対する独自の変更や不適切な修理、部品の交換や改造は厳として認められず、それが理由で発生した故障や損害は免責事項となります。

2.6 技術データ

認証

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| 証明書 | TÜV<br>cULus<br>FCC<br>IC<br>UKCA<br>ANATEL |
|-----|---------------------------------------------|

一般データ

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 規格                         | EN ISO 13849-1<br>EN ISO 14119<br>EN IEC 60947-5-3<br>EN IEC 61508 |
| 一般情報                       | ユニバーサルコード化                                                         |
| EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル | Low                                                                |
| アクティブ原理                    | RFID                                                               |
| 周波数帯、RFID                  | 125 kHz                                                            |
| 送信機出力 RFID、最大              | -6 dBm                                                             |
| ハウジング 材質                   | グラスファイバー強化熱可塑性樹脂                                                   |
| リスク持続時間、最大                 | 200 ms                                                             |
| アクチュエーターの応答時間、最大           | 100 ms                                                             |
| 入力の応答時間、最大                 | 1.5 ms                                                             |
| 総重量                        | 595 g                                                              |

一般データ - 仕様

|          |     |
|----------|-----|
| マグネットロック | Yes |
| ガードロック監視 | Yes |
| 手動解除     | Yes |
| 短絡検出     | Yes |
| 短絡監視     | Yes |
| 直列接続     | Yes |
| 安全機能     | Yes |

|              |     |
|--------------|-----|
| 一体型システム診断、状態 | Yes |
| 安全接点数        | 2   |

### 安全性評価

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 規定 | EN ISO 13849-1<br>EN IEC 61508 |
|----|--------------------------------|

### 安全性評価 - インターロック

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| パフォーマンスレベル、最大               | e                        |
| カテゴリ                        | 4                        |
| PFH値                        | $1.90 \times 10^{-9}$ /h |
| PFD値                        | $1.60 \times 10^{-4}$    |
| 安全インテグリティレベル (SIL)，安全度水準に適合 | 3                        |
| ミッションタイム                    | 20 年                     |

### 安全性評価 - ガードロック

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| パフォーマンスレベル、最大               | d                        |
| カテゴリ                        | 2                        |
| PFH値                        | $1.00 \times 10^{-8}$ /h |
| PFD値                        | $8.90 \times 10^{-4}$    |
| 安全インテグリティレベル (SIL)，安全度水準に適合 | 2                        |
| ミッションタイム                    | 20 年                     |

### 機械的データ

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 機械的寿命、最小                            | 1,000,000 操作                                 |
| ロック時引抜き強度 $F_{Zh}$ EN ISO 14119 に準拠 | 2,000 N                                      |
| 注意 (クランプ力 $F_{Zh}$ )                | アクチュエーターAZ/AZM201-B30を使用した時1000 N、扉の内部に使用した時 |
| ロック時引抜き強度 $F_{max}$ 最大              | 2,600 N                                      |
| 注意 (クランプ力 $F_{max}$ )               | アクチュエーターAZ/AZM201-B30を使用した時1300 N、扉の内部に使用した時 |
| ラッチ力                                | 30 N                                         |
| 作動速度、最大                             | 0.2 m/s                                      |
| 固定ネジの種類                             | 2x M6                                        |
| 固定ネジの最大締付けトルク、                      | 8 Nm                                         |
| ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最小            | 0.7 Nm                                       |
| ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大            | 1 Nm                                         |
| 注記                                  | Torx T10                                     |

### 機械的データ - 電気機械式

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| センサーチェーンの長さ、最大  | 200 m                                      |
| 注意 (センサーチェーンの長) | ケーブル長とケーブル径により、出力電流による電圧降下が変化します。          |
| 注意 (直列接続)       | 無制限のデバイス数, 外部ラインヒューズオーバーサーブ、シリアル診断SDの場合、最大 |

|    |            |
|----|------------|
| 接続 | M12コネクタ、8芯 |
|----|------------|

## 機械的データ - 寸法

|         |        |
|---------|--------|
| センサー長   | 50 mm  |
| センサーの幅  | 40 mm  |
| センサーの高さ | 220 mm |

## 環境条件

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 保護等級                | IP66<br>IP67                |
| 使用周囲温度              | -25 ... +60 ° C             |
| 保管および輸送温度           | -25 ... +85 ° C             |
| 相対湿度、最大             | 93 %                        |
| 注記（相対湿度）            | non-condensing<br>non-icing |
| 耐振動                 | 10 ~ 150 Hz、振幅 0.35 mm      |
| 耐衝撃                 | 30 g / 11 ms                |
| 保護等級                | III                         |
| 許容される設置高度/標高（海拔）、最大 | 2,000 m                     |

## 環境条件 - 絶縁値

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 定格絶縁電圧 $U_i$         | 32 VDC |
| 定格インパルス耐電圧 $U_{imp}$ | 0.8 kV |
| 過電圧カテゴリー             | III    |
| 汚染度                  | 3      |

## 電気的データ

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 動作電圧                | 24 VDC -15 % / +10 % (PELV電源により安定化) |
| 無負荷供給電流 $I_0$ , 典型的 | 50 mA                               |
| マグネットON時の消費電流（平均    | 200 mA                              |
| マグネットON時の消費電流、ピーク   | 700 mA / 100 ms                     |
| 定格動作電圧              | 24 VDC                              |
| 動作電流                | 1,200 mA                            |
| 要求定格短絡電流            | 100 A                               |
| 外部ワイヤとデバイスのヒューズ定格   | 2 A gG                              |
| 準備時間、最大             | 4,000 ms                            |
| 開閉頻度、最大             | 1 Hz                                |

## 電気的データ - ソレノイド制御

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| 指定、ソレノイド    | IN                                         |
| スイッチングのしきい値 | -3 V ... 5 V (Low)<br>15 V ... 30 V (High) |
| 24Vの時の消費電流  | 10 mA                                      |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| マグネット起動時間         | 100 %          |
| テストパルス幅、最大        | 5 ms           |
| テストパルス間隔、最小       | 40 ms          |
| 分類 ZVEI CB24I、シンク | C0             |
| 分類 ZVEI CB24I、ソース | C1<br>C2<br>C3 |

## Electrical data – Safety digital inputs

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| 指定、安全入力           | X1 and X2                              |
| スイッチングのしきい値       | –3 V … 5 V (Low)<br>15 V … 30 V (High) |
| 24Vの時の消費電流        | 5 mA                                   |
| テストパルス幅、最大        | 1 ms                                   |
| テストパルス間隔、最小       | 100 ms                                 |
| 分類 ZVEI CB24I、シンク | C1                                     |
| 分類 ZVEI CB24I、ソース | C1<br>C2<br>C3                         |

## Electrical data – Safety digital outputs

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 指定、安全出力           | Y1 and Y2                   |
| 定格動作電流（安全出力）      | 250 mA                      |
| 制御エレメントのデザイン      | short-circuit proof, p-type |
| 電圧降下 $U_d$ 、最大    | 2 V                         |
| 残留電流 $I_r$ 、最大    | 0.5 mA                      |
| 電圧、使用カテゴリー DC-13  | 24 VDC                      |
| 電流、使用カテゴリーDC-13   | 0.25 A                      |
| テストパルス間隔、標準       | 1000 ms                     |
| テストパルス幅、最大        | 0.5 ms                      |
| 分類 ZVEI CB24I、ソース | C2                          |
| 分類 ZVEI CB24I、シンク | C1<br>C2                    |

## 電氣的データ – 診断出力

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 指定、診断出力          | OUT                         |
| 動作電流             | 50 mA                       |
| 制御エレメントのデザイン     | short-circuit proof, p-type |
| 電圧降下 $U_d$ 、最大   | 4 V                         |
| 電圧、使用カテゴリー DC-13 | 24 VDC                      |
| 電流、使用カテゴリーDC-13  | 0.05 A                      |

## 状態表示

|                 |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注記（LED切り替え状態表示） | Operating condition: LED green<br>Error / functional defect: LED red<br>Supply voltage UB: LED green |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ピン配列

|      |                       |
|------|-----------------------|
| ピン 1 | A1 Supply voltage UB  |
| ピン 2 | X1 Safety input 1     |
| ピン 3 | A2 GND                |
| ピン 4 | Y1 Safety output 1    |
| ピン 5 | OUT Diagnostic output |
| ピン 6 | X2 Safety input 2     |
| ピン 7 | Y2 Safety output 2    |
| ピン 8 | IN Solenoid control   |

## 安全分類に関する注意事項



ガードロック機能の分類は、監視対象の電磁ロック付きインターロックAZM201Z-----1P2PW----

の標準機に対してのみ適用されます(型式記号参照)。 シリアル診断“SD2P”  
付き機器のためのガードロック機能の安全分類は、SDゲートウェイからのロック/ロック解除信号が安全ではないため許可されていません。



特定のアプリケーションで、スプリングロックタイプの電磁ロック付きインターロックが使えない時は、同等のレベルを持つ追加の安全方策が実現出



ガードロック機能の安全性分析において、電磁ロック付きインターロックAZMを完全なシステムの一部として参照しています。  
障害を防止するための、安全な動作や安全な動作やケーブルの保護といった更なる方策は、ユーザー側で行わなければなりません。  
ガードロックが解除されるという故障が発生した場合、これは電磁ロック付きインターロックにより検知され、安全ドアのY1/Y2がOFFします。この様



インターロックの作動は、外部へのOSSD出力信号と比較されなければなりません。意図しないロック解除が原因でシャットダウンが発生した場合、この

## UL 規格

絶縁電源のみを使用してください。NFPA 79

アプリケーションでのみ使用します。フィールド配線の手段を提供するアダプターは、メーカーから入手出来ます。メーカーの情報をご参照

## FCC/IC - 注意

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しており、またカナダのイノベーション科学経済開発省のライセンス免除RSSに準拠するライセンス  
操作は、次の2つの条件の下で許可されます：

- (1) 本装置は有害な干渉信号を発生させてはならない。
- (2) 本装置は干渉信号を許容できなければならない。これらの条件には、本装置が不適切に機能する原因となる干渉信号も含まれます。  
本装置は、100mm以上の距離で使用される場合、神経刺激制限（ISED SPR-002）に準拠します。K. A. が明示的に承認していない変更または修正。デバイスを使用するユーザの権限を無効にする可能性があります。

この機器に含まれる免許不要の送受信機は、免許不要の無線機器に適用されるカナダ革新 科学  
経済開発（ISED）当局の「無線規格仕様」の要件を満たしています。この機器に含まれる免許不要の送受信機は、免許不要の無線機器に適用  
科学 経済開発（ISED）当局の「無線規格仕様」の要件を満たしています。以下の2つの条件下で動作が許可されます：

- (1) 妨害電波を発生させてはならない。
- (2) 本装置は、その機能を損なう可能性がある場合であっても、受信した無線周波数の干渉を許容しなければならない。  
本装置は、100mm以上の距離で使用する場合、神経刺激制限（ISED CNR-102）に適合します。  
Schmersal GmbH & Co. KG が明示的に承認していない変更または改造を行った場合、  
ユーザーによるデバイスの使用許可は無効になる場合があります。



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consultar: [www.gov.br/anatel](http://www.gov.br/anatel)

## 3 取り付け

### 3.1 通常の取り付け方法




規格ISO 12100、ISO 14119及びISO 14120の関連要求事項を遵守してください。

電磁ロック付きインターロックを取り付けるために、ワッシャ付き M6

ネジ用の取り付け穴が2ヶ所あります(ワッシャー2個のみ同梱)。電磁ロック付きインターロックはドアストップとして使ってはなりません。

2つの電磁ロック付きインターロックの間と、

同じ周波数(125kHz)のその他のシステムとの間の最小距離: 100 mm



#### アクチュエータの取り付け

適合するアクチュエータの取扱説明書をご参照下さい。



アクチュエータはガードに確実に取り付け、適切な方法(無効化防止ネジ、接着、ネジヘッドをつぶすなど)により取り外しが出来ないようにしなければなりません。

#### 手動解除


機械のセットアップ時に、本製品は非通電でロック解除出来ます。プラスチックのカバー“A”

(外形寸法図参照)を開け、三角キーを時計回りに回します。ロック機能を復帰させるには、三角キーを元の位置に戻します。




注意: ラッチ位置を超えて回さないでください、最大トルク値: 1.3 Nm.

ロック機能を復帰させたら、プラスチックカバー“A”を閉じ、付属のシールを張り付けてください。



## 3.2 外形図

全ての寸法表記はmm



### レジェンド

A: 手動解除 B: アクティブRFIDエリア



電磁ロック付きインターロックとアクチュエータの横方向RFID領域の金属部品と磁界は、スイッチング距離に影響を与えたり、誤動作を引き起こした

### 手動解除/緊急脱出用改造キット

改造キットは、電磁ロック付きインターロックの後付けの機能拡張に使用します。

|      | 表示          | 型番        |
|------|-------------|-----------|
| 緊急解除 | RF-AZM200-N | 103003543 |
| 緊急脱出 | RF-AZM200-T | 103004966 |

## 4 電気配線

### 4.1 電気配線上のご注意



電気配線は専門技術者が非通電の状態で行って下さい。

電源には永続的な過電圧に対する保護が必要です。EN 60204-1に基づく電源ユニットを推奨します。

必要なケーブルのヒューズ保護を設置時に統合する必要があります。

安全出力は制御システムの安全回路に接続出来ます。

**接続するセーフティリレーユニットの要求事項:**

2チャンネル安全入力で2つのPNPタイプの半導体出力に適します。



**セーフティコントローラの構成**

安全開閉装置が電子安全監視モジュールに接続されている場合は、少なくとも 100 ミリ秒の不一致時間を設定することをお勧めします。

安全監視モジュールの安全入力は、約1秒のテスト

インパルスをブランキングできなければなりません。安全監視モジュールはクロスワイヤショート監視機能を持つ必要はありませんが、必要に応じて



適切なセーフティリレーユニットの選択に関する情報は、Schmersalのカatalogか、インターネット ([products.schmersal.com](http://products.schmersal.com)) 上にあるオンラインカタログをご覧ください。


#### ケーブル

ケーブル引込口には M20

のケーブルグランドを使用します。このケーブルグランドは、使用するケーブルに合わせてユーザーが寸法決めをしなければなりません。スリリーフと適切な IP 保護等級を備えたケーブル グランドを使用する必要があります。

**導体長さxの設定:**

- ネジ端子の場合 (SK): 8 mm
- タイプs、rまたはfのケージクランプ (CC) の場合: 7.5 mm



## 4.3 シリアル診断 -SD



24V用 X1, X2 のブリッジは-1P2PW 及び …-SD2Pでは出荷時にセットされています。



SD機器に配線する時には、ケーブルによる電圧降下や個々のコンポーネントの電流容量に配慮してください。



### 直列接続のオプション

SDコンポーネントを便利に直列接続するために、追加のアクセサリとして、SD接続箱PFB-SD-4M12-SD（屋外用）とPDM-SD-4CC-SD（制御盤用）が用意されています。詳しくはインターネット（[products.schmersal.com](http://products.schmersal.com)）をご覧ください。

## 4.4 直列配線の配線例


直列配線が可能です。直列接続の場合、リスク時間は変わらず、反応時間は、技術データで指定された追加ユニットごとの入力反応時間の総和となります。SDを直列診断付きで31個まで直列接続する事が可能です。

アプリケーション例を提示します。個々のアプリケーションに対して、スイッチ類やそのセットアップが適切かどうか、注意深くチェックしてください。

### 配線例1：AZM201と従来の診断出力を直列配線します。

直列配線では、最後のコンポーネントまでのすべてのコンポーネントから 24V-X1-X2

ブリッジを削除する必要があります。電源は接続されたセーフティスイッチの最終（リレーユニットを基準として）で両方の安全入力にインพุットされます。




Y1 と Y2 = 安全出力 → 安全リレーユニット

### 配線例2：シリアル診断機能付きAZM201の直列配線（最大31台直列）

シリアル診断機能（順序接尾辞 -SD）を備えたデバイスでは、シリアル診断接続が直列に配線され、評価目的で SD

ゲートウェイに接続されます。最初のセーフティコンポーネントの安全出力は、セーフティリレーユニットに接続されます。シリアル診断機能付きの



Y1 と Y2 = 安全出力 → 安全リレーユニット  
SD-IN ゲートウェイ フィールドバス

#### 接続・コネクタピン配列

| セーフティスイッチの機能 |               |                | ST2, M12, 8-極<br>コネクタのピン配<br>列                                                      | 脱着式端子台の構<br>成 | DIN 47100に基づく<br>シュメアザールコ<br>ネクタのカラーコ<br>ード | EN 60947-5-<br>2に基づく市販のコ<br>ネクタのカラーコ<br>ード |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|              | 従来の診断機能付<br>き |                |  |               |                                             |                                            |
|              | 従来の診断機能付<br>き | シリアル診断機能<br>付き |                                                                                     |               |                                             |                                            |
| 24V          | Ue            |                | 1                                                                                   | 1             | 白                                           | 茶                                          |
| X1           | 安全入力 1        |                | 2                                                                                   | 2             | 茶                                           | 白                                          |
| GND          | GND           |                | 3                                                                                   | 5             | 緑                                           | 青                                          |
| Y1           | 安全出力 1        |                | 4                                                                                   | 7             | 黄                                           | 黒                                          |
| OUT          | 診断出力          | SD 出力          | 5                                                                                   | 9             | 灰                                           | 灰                                          |
| X2           | 安全入力 2        |                | 6                                                                                   | 3             | ピンク                                         | ピンク                                        |
| Y2           | 安全出力 2        |                | 7                                                                                   | 8             | 青                                           | 紫                                          |
| IN           | ソレノイド制御       | SD入力           | 8                                                                                   | 4             | 赤                                           | 橙                                          |
|              | 機能なし          |                | -                                                                                   | 6             |                                             |                                            |

SDゲートウェイ接続におけるYディストリビュータCSS-Y-8P Yのピン配列の違い。



## 6.1 ソレノイド制御

AZM201のスプリングロックタイプにおいては、インターロックはIN信号(= 24V)がセットされた時に解除されます。AZM201のマグネットロックタイプにおいては、インターロックはIN信号(= 24V)がセットされた時にロックされます。

## 6.2 バージョン毎の安全出力の動作

標準のAZM201のバージョンでは、ロック解除で安全出力は無効になります。ロック解除されたガードは、アクチュエータがAZM201に挿入された時に安全出力も復帰します。ガードを開く必要はありません。

BバージョンAZM201Bの場合、セーフティガードが開くことで安全出力は無効になります。

## 6.3 診断用LED

電磁ロック付きインターロックの前面には3色のLEDが配され、動作状態やエラーを表示します。

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 緑（電源） | 動作電圧ON                              |
| 黄（状態） | 動作状況                                |
| 赤（故障） | エラー（表参照2: エラーメッセージ / 赤色診断LEDの点滅コード） |

## 6.4 診断出力・電磁ロック付きインターロック

短絡保護のある診断出力は、表示用又はPLCなどの非安全関連制御部に使用可能です。

診断出力は安全性に関連する出力ではありません。

### エラー

セーフティ スイッチギアの機能を保証できなくなるエラー（内部エラー）により、リスク期間内に安全出力が無効になります。エラーを修復した後、関連するガードを一旦開けて再び閉じると、エラーメッセージはリセットされます。



安全出力で複数のエラーが検出された場合、又はY1とY2の間で交差短絡が確認された場合、自動電子ロックが行われます。つまり通常のエラー確認は行われず、安全出力が無効になります。


### エラー警告

安全開閉装置の安全機能を直ちに危険にさらさない障害（周囲温度が高すぎる、外部電位での安全出力、交差回路など）は、シャットダウン（表 2 を参照）。診断出力が遮断し、安全チャンネルが有効と言うこの組み合わせは、制御された方法で生産プロセスを停止する事に使用されます。30 分間継続すると、安全出力もオフになります（赤色の LED が点滅、表 2 を参照）。


### 診断出力（...-IP2PW）の動作

（例：スプリングロックバージョン）


### 入力信号ソレノイド制御



## ドアロック時の通常シーケンス



## ドアをロック出来ないか故障



## 記号説明



ロック



ドアが開いた状態



ガードはロックされていないか故障



ロック解除



ガード閉








ガードロック



ロック時間: 150 ... 250 ms, 通常 200 ms

## 診断出力(...-1P2PW)の評価



| 表1: セーフティスイッチの診断情報                                 |            |            |     |                                     |     |                    |                    |         |
|----------------------------------------------------|------------|------------|-----|-------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|---------|
| システム状況                                             | ソレノイド制御 IN |            | LED |                                     |     | 安全出力 Y1, Y2        |                    | 診断出力OUT |
|                                                    | スプリングロック   | マグネットロック   | 緑   | 赤                                   | 黄   | AZM201Z            | AZM201B            | -1P2PW  |
| ドアが開いた状態                                           | 24 V (0 V) | 0 V (24 V) | 0n  | Off                                 | Off | 0 V                | 0 V                | 0 V     |
| ドア閉、アクチュエーター未挿入                                    | 24 V       | 0 V        | 0n  | Off                                 | Off | 0 V                | 0 V                | 0 V     |
| ドア閉、アクチュエーター挿入、未ロック                                | 24 V       | 0 V        | 0n  | Off                                 | 点滅  | 0 V                | 24 V               | 24 V    |
| ドアが閉じ、アクチュエーターが挿入され、インターロックがブロックされている              | 0 V        | 24 V       | 0n  | Off                                 | 点滅  | 0 V                | 24 V               | 0 V     |
| ドア閉、アクチュエーター挿入 (ロック)                               | 0 V        | 24 V       | 0n  | Off                                 | 0n  | 24 V               | 24 V               | 24 V    |
| エラー警告 <sup>1)</sup><br>電磁ロック付きインターロックのロック          | 0 V        | 24 V       | 0n  | 点滅 <sup>2)</sup>                    | 0n  | 24 V <sup>1)</sup> | 24 V <sup>1)</sup> | 0 V     |
| エラー                                                | 0 V (24 V) | 24 V (0 V) | 0n  | 点滅 <sup>2)</sup> /Off <sup>1)</sup> | Off | 0 V                | 0 V                | 0 V     |
| 仕様 I1/I2 での追加:                                     |            |            |     |                                     |     |                    |                    |         |
| アクチュエーターの指示行程開始                                    |            |            | Off | 0n                                  | 点滅  | 0 V                | 0 V                | 0 V     |
| I2のみ:<br>アクチュエーターの指示プロセス (ブロック解除)                  |            |            | 点滅  | Off                                 | Off | 0 V                | 0 V                | 0 V     |
| <sup>1)</sup> 30分後、安全出力遮断<br><sup>2)</sup> 点滅コード参照 |            |            |     |                                     |     |                    |                    |         |

| 表2: エラー表示 / 赤色診断LEDの点滅コード |                     |                  |                                         |
|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 点滅コード (赤)                 | 表示                  | 安全出力がOFFとなるまでの時間 | エラーの原因                                  |
| 1回点滅                      | Y1出力のエラー (警告)       | 30分              | 出力遮断時の出力テスト又はY1の電圧異常                    |
| 2回点滅                      | Y2出力のエラー (警告)       | 30分              | 出力遮断時の出力テスト又はY2の電圧異常                    |
| 3回点滅                      | 交差短絡エラー (警告)        | 30分              | 出力Y1、Y2の交差短絡または両方の出力エラー                 |
| 4回点滅                      | 温度超過エラー (警告)        | 30分              | 内部温度が高い                                 |
| 5回点滅                      | アクチュエーターのエラ         | 0分               | 誤った又は欠陥のあるアクチュエーター                      |
| 6回点滅                      | アクチュエーターの組み合わせエラー   | 0分               | 誤ったアクチュエーターとの組み合わせ (ブロッキングボルトの検出又は無効化)。 |
| 赤連続点灯                     | 内部エラー / 過電圧又は低電圧エラー | 0分               | 機器の故障 / 電圧が仕様の範囲にない                     |

## 6.5 直列診断機能SD付き電磁ロック付きインターロック

シリアル診断ケーブル付き電磁ロック付きインターロックには、従来型の診断出力の代わりに、シリアル入出力ケーブルを有しています。

最大31個の電磁ロック付きインターロックが直列に接続出来ます。シリアル診断ラインの評価には PROFIBUSゲートウェイ SD-I-DP-V0-2 又はユニバーサルゲートウェイ SD-I-U...を使用します。このシリアル診断用インターフェースはスレーブとして既存のフィールドバスシステムに組み込めます。この様にして、診断

SDゲートウェイの接続に関する必要なソフトウェアは、products.schmersal.comからダウンロード出来ます。

応答データと診断データは、直列に接続された個々の電磁ロック付きインターロック用に自動的・継続的にPLCの入力バイトに書き込まれます。

**エラー**  
セーフティ スイッチギアの機能を保証できなくなるエラー（内部エラー）により、リスク期間内に安全出力が無効になります。原因が排除され故障が発生すると、安全出力は遮断されます。故障からの復帰が直ちに



安全出力で複数のエラーが検出された場合、又はY1とY2の間で交差短絡が確認された場合、自動電子ロックが行われます。つまり通常のエラー確認は

**エラー警告**  
セーフティ スイッチギアの安全機能を直ちに危険にさらさない障害（たとえば、周囲温度が高すぎる、外部電位での安全出力、交差回路）は、シャットダウンの遅延につながります。診断出力が遮断し、安全チャンネルが有効と言うこの組み合わせは、制御された方法で生産プロセスを再開します。エラー警告は原因が排除された際にリセットされます。障害警告が 30 分間継続すると、安全出力もオフになります（赤色の LED が点滅）。

**診断エラー（警告）**  
応答バイトにおいてエラー（警告）が発せられた場合、詳細な情報を読み出す事が出来ます。

| 表3: I/O データと診断データ<br>(Bit = 1の時記述された状態になります) |                                 |                     |                                 |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| ビット番号                                        | 要求バイト                           | 応答バイト               | 診断エラー警告                         | 診断エラー             |
| ビット 0:                                       | マグネットロック式、スプリングロック式に関わらずマグネットIN | 安全出力動作              | Y1出力のエラー                        | Y1出力のエラー          |
| ビット 1:                                       | ---                             | アクチュエータ検出           | Y2出力のエラー                        | Y2出力のエラー          |
| ビット 2:                                       | ---                             | アクチュエータ検出及びロック      | 交差短絡                            | 交差短絡              |
| ビット 3:                                       | ---                             | ---                 | 温度超過                            | 温度超過              |
| ビット 4:                                       | ---                             | X1 と X2の入力状態        | ---                             | 誤った又は欠陥のあるアクチュエータ |
| ビット 5:                                       | ---                             | ガード検出               | 内部機器エラー                         | 内部機器エラー           |
| ビット 6:                                       | ---                             | エラー警告 <sup>1)</sup> | フィールドバス・ゲートウェイとセーフティスイッチ間の通信エラー | ---               |
| ビット 7:                                       | エラーリセット                         | エラー（安全出力OFF）        | 動作電圧低過ぎ                         | ---               |
| <sup>1)</sup> 30後 -> エラー                     |                                 |                     |                                 |                   |

## 7 立ち上げと保全

セーフティコンポーネントの安全機能をテストする必要があります。正しく取り付けられ、適切に使用されていれば、セーフティスイッチは

1. アクチュエータと電磁ロック付きインターロックが安全に取り付けられているかチェックします
2. アクチュエータと電磁ロック付きインターロックの横方向の最大ズレをチェックしてください。
3. ケーブルコネクターが確実に取り付けられているか
4. ハウジングの損傷を確認してください。
5. ゴミや汚れを取り除く。



例えば予備のアクチュエータを使うなどする無効化に対する保護のために、そしてガードの無効化防止のために、適切な方策を講じなければなりません。



破損、故障の場合は交換してください。

## 8 取り外し・廃棄

### 8.1 取り外し

セーフティスイッチの取り外しは非通電状態で行わなければなりません。



### 8.2 廃棄処分



セーフティスイッチは国家規格や法規に従って、適切な措置により廃棄しなければなりません。

## 9 付録 □ 特殊仕様

特殊仕様 -2965-1





カップリング付き接続ケーブル（メス） IP67, M23, 12極 - 12 x 0.75 mm<sup>2</sup>

ケーブル長


型番

|        |           |
|--------|-----------|
| 5.0 m  | 101208520 |
| 10.0 m | 103007354 |
| 20.0 m | 101214418 |

# 特殊仕様-2965-2



ST



ST2

カップリング付き接続ケーブル（メス） IP67, M23, 8+1極 - 9 x 0.75 mm<sup>2</sup>

ケーブル長

型番

|        |           |
|--------|-----------|
| 5.0 m  | 101209959 |
| 10.0 m | 101209958 |
| 15.0 m | 103001384 |



カップリング付き接続ケーブル（メス） IP67, M12, 8極 - 8 x 0.25 mm<sup>2</sup>

ケーブル長

型番

|        |           |
|--------|-----------|
| 2.5 m  | 103011415 |
| 5.0 m  | 103007358 |
| 10.0 m | 103007359 |

# 特殊仕様 -2965-3



カップリング付き接続ケーブル（メス） IP67, M12, 8極 - 8 x 0.25 mm<sup>2</sup>

| ケーブル長  | 型番        |
|--------|-----------|
| 2.5 m  | 103011415 |
| 5.0 m  | 103007358 |
| 10.0 m | 103007359 |