



AZM 170 BZ ST-AS RAP

- Jednoczesne monitorowanie aktywatora i cewki elektromagnesu
- Ryglowany napięciem
- Blokady elektromagnetyczne
- Zintegrowany AS-Interface
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- z podwójną izolacją
- duża siła ryglująca

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 15.06.2025, 08:15